

MDS Raumsysteme loodskantoor

basismodel, hoogte x breedte x diepte 2690 x 6100 x 2100 mm, oppervlak 12,3 m², 4 wanden (standaard zichtwandelement), geluiddemping tot 28 dB, met vleugeldeur, container van aluminium/hout, raam van eenlaagsveiligheidsglas (EVG)

Artikelnummer: 871923



MDS Raumsysteme Loodskantoor

loodskantoor





- basismodel
- geschikt voor binnen
- hoogte x breedte x diepte 2690 x 6100 x 2100 mm, oppervlak 12,3 m²
- 4 wanden (standaard zichtwandelement), geluiddemping tot 28 dB
- met vleugeldeur
- zonder vloer
- container van aluminium/hout, raam van eenlaagsveiligheidsglas (EVG)
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- LET OP: Lossen met heftruck of kraan noodzakelijk

Technische details


| | | | |
|-----------------------|--------------|---------------|----------------|
| type container | loodskantoor | wanden | 4 stuks |
| container uitvoering | basismodel | vloer | nee |
| plaats van toepassing | binnen | isolatie | nee |
| hoogte buiten | 2690 mm | geluiddemping | 28 dB |
| binnenhoogte | 2500 mm | type deur | vleugeldeur |
| breedte buiten | 6100 mm | levering | voorgemonteerd |

| | | | |
|---------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| binnenbreedte | 6047 mm | materiaal container | aluminium/hout |
| diepte buiten | 2100 mm | materiaal raam | eenlaagsveiligheidsglas (EVG) |
| grondvlak | 12,3 m ² | lossen per kraan/vorkheftruck no | ja |
| wandtype | standaard zichtwandelement | gewicht | 880 kg |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|---|
| 505468 |  | massieve wand, voor loodskantoor, breedte 1000 mm, wanddikte 53 mm, mineraalvezelisolatie 20 mm dik, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |
| 505469 |  | bovenlichtwand, voor loodskantoor, breedte 1000 mm, wanddikte 53 mm, mineraalvezelisolatie 20 mm dik, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |
| 505470 |  | schuifraamelement, voor loodskantoor, breedte 1000 mm, mineraalvezelisolatie 20 mm dik, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |
| 505471 |  | vleugel deur, voor loodskantoor, breedte 1000 mm, deur 53 mm dik, mineraalvezelisolatie 20 mm dik, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |
| 505472 |  | openslaande deur met venster, voor loodskantoor, breedte 1000 mm, deur 53 mm dik, mineraalvezelisolatie 20 mm dik, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |
| 529608 | · | draai-/kiepvenster voor loodskantoor, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |
| 529609 | · | schuifraam voor loodskantoor, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |
| 871978 |  | standaardbodem, voor loodskantoor met 4 wanden, lengte x diepte 2100 x 6100 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |
| 872121 |  | ISO-uitrusting, voor ISO-uitrusting breedte x diepte 2100 x 6100 mm met 4 muren, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |
| 873204 | · | ventilatieschuif voor loodskantoor, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |
| 873248 | · | ventilator voor loodskantoor, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |
| 873259 | · | muurconvectoren voor loodskantoor, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |
| 873292 | · | dubbel stopcontact voor loodskantoor, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |
| 873306 | · | rasterinbouwlamp voor loodskantoor, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |
| 873317 | · | BAP-roosterinbouwlamp voor loodskantoor, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|---|
| 105206 |  | Werkplaatsstoel, standaardzitting van PU-schuim in zwart, zitting hoogte x breedte x diepte 420 - 550 x 460 x 420 mm, voetkruis van kunststof in zwart, met tapijtrol, lastafhankelijk geremd |
|--------|---|---|

| | | |
|--------|---|---|
| 407892 |  | <p>universele kast, hoogte x breedte x diepte 1950 x 940 x 400 mm, 4 niveaus met Stalen bodem, afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw sokkel, romp gelakt in RAL7035 lichtgrijs, front gelakt in RAL7035 lichtgrijs</p> |
| 530350 |  | <p>multifunctionele cabine, geschikt voor binnen, hoogte x breedte x diepte 2680 x 2045 x 2045 mm, constructie van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL9002 grijswit</p> |
| 627875 |  | <p>stelling met zichtbakken - grondveld, hoogte x breedte x diepte 1885 x 1130 x 500 mm, 81 bakken van polypropyleen, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers met corrosiebeschermende zinklaag</p> |