

trapsteekwagen

Uitgerust met 3 sterren-set,
draagvermogen 175 kg, steekplaat
breedte x diepte 280 x 230 mm,
onderstel met slag- en krasvaste
poedercoating in RAL5010
gentiaanblauw, wielen met massief
rubber-banden

Artikelnummer: 949215



3 ster trappensteekwagen

Draagvermogen 175 kg

trapsteekwagen

- Uitgerust met 3 sterren-set
- hoogte x breedte 1210 x 560 mm
- draagvermogen 175 kg
- steekplaat breedte x diepte 280 x 230 mm
- constructie van staal (gelast)
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- met bescherming tegen letsel door veiligheidsgrepen van zeer robuust kunststof
- wielen met massief rubber-banden
- wiel Ø 140 mm

Technische details

transporttoestel	transportwagen	trapslede	nee
type kar	trapsteekwagen	banden	massief rubber

draagvermogen	175 kg	wiel-Ø	140 mm
breedte schep	280 mm	veiligheidsgreep	ja
diepte schep	230 mm	hoogte	1210 mm
set sterwielen	3 sterren	breedte	560 mm
materiaal	staal	oppervlak	m. poedercoating
materiaal verwerking	gelast	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
in-/uitklapbaar	nee	gewicht	12,5 kg

Dit past ook bij ...

149740



Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 320 x 400 x 300 mm, van polypropyleen in grijs/blauw, Wanden gesloten, bodem gesloten

510925



pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm