

LabelManager™ 420P



Leistungsstarker, tragbarer Etikettendrucker mit PC oder Mac®-Anbindung

- Nutzen Sie ihn als Standalone-System oder schließen Sie ihn über USB an Ihren PC oder Mac®* an.
- Großes 4-zeiliges Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Wiederaufladbarer Akku
- Druckt Barcodes: UPC-E, Code 39, Code 128, EAN 13, EAN 8, UPC-A
- Druckt bis zu 10 Kopien eines Etiketts
- Erstellen Sie Etiketten mit 7 Schriftgrößen, 8 Schriftstilen, 10 Textstilen, 8 Rahmen und Unterstreichung
- Speicherung von 15 häufig verwendeten Etiketten für einen schnellen Zugriff
- Schnellzugriffstasten für Satzzeichen, Währungssymbole, andere Symbole, diakritische Zeichen

* Kompatibel mit Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Mac OS® X 10.5 oder höher - nur Intel®



Einzelgerät umfasst:

- LabelManager 420P-Etikettendrucker
- D1-Starter-Etikettenkassette, schwarz auf weiß, 19mm x 3m
- Wiederaufladbarer Akku
- Ladeadapter
- USB-Kabel
- Kurzanleitung
- Garantiekarte für 2 Jahre



Kurze Spezifikationen

Geräteabmessungen (H x B x L)	104 x 215 x 57 mm
Gewicht (ohne Akku)	415 g
Mac®/PC-kompatibel	Ja
Für Etikettengrößen:	6, 9, 12, 19mm
Band-Plattform	D1, IND
Auflösung	180 dpi
Drucksystem	Thermotransfer
Druckgeschwindigkeit	12mm/s
Barcodes	Ja
Art des Schnitts	manuell
Batterien	Akku
Adapter	Ja (enthalten)
Netzwerk	Nein
Herkunftsland	China

Artikelnummer	Beschreibung		Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Gewicht (kg)	Menge	EAN	Kundenpreis
S0915440	LabelManager 420P ABC GB/NL/BE/FR/DE	Einheit	10,0	18,7	25,0	1,0	1	3501170915448	
		Regal	-	-	-	-	-	-	-
		Koffer	39,0	26,5	32,0	6,5	6	13501170915445	
		Palette	120,0	80,0	111,0	181,1	144		
Zubehör (www.dymo.com)									
1758459	Wiederaufladbarem Akku	Einheit	-	-	-	-	-	-	
S0895890	Ladeadapter	Einheit	9,0	4,8	8,2	0,1	-	350 11708 95894	



D1 Standard*

Für unzählige Aufgaben in Büro oder Arbeitszimmer, wie z.B. Ablage, Aufbewahrung/Lagerung und Vermögensverwaltung.

Temperaturbereich: -18°C bis 90°C

*Zur Verwendung mit der LabelManager™-Serie und LabelWriter™ 450 Duo

Kompatible D1-Etiketten														
Breite	Länge	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
D1 STANDARD														
6mm	7mm	S0720780	S0720770	S0720790	-	-	-	-	-	-	-	-	43610	43610
9mm	7mm	S0720680	S0720670	S0720730	S0720710	S0720740	S0720720	-	-	S0720690	-	S0720700	-	
12mm	7mm	S0720530	S0720500	S0720580	S0720560	S0720590	S0720570	S0720600	S0720610	S0720540	S0720510	S0720550	S0720520	
19mm	7mm	S0720830	S0720820	S0720880	S0720860	S0720890	S0720870	S0720900	S0720910	S0720840	-	S0720850	-	



IND Vinyletikett

Ideal für Innen- und Außenanwendungen. Erhältlich in der umfangreichsten Auswahl an Farben, die den OSHA-, ANSI- und ISO-Farbnormen entsprechen.

- UL-anerkannt als Komponente gemäß UL 969
- RoHS-konform
- Temperaturbereich: -40°C bis 80°C

IND Permanente Polyester-Etiketten

Professionelle, glänzende Oberfläche ist ideal für Schalltafeln, Klemmblöcke, Frontplatten, Regale, Behälter, Träger und mehr.

- UL-anerkannt als Komponente gemäß UL 969
- RoHS-konform
- Temperaturbereich: -40°C bis 150°C

IND Flexibles Nylonband

Speziell für gewölbte Oberflächen und die Kennzeichnung von Kabeln & Drähten entwickelt.

- UL-anerkannt als Komponente gemäß UL 969
- RoHS-konform
- Temperaturbereich: -10°C bis 80°C

Zur Verwendung mit den LabelManager®, LabelWriter® 450 Duo- und Rhino™-Serien

IND-kompatible Etiketten													
Breite	Länge	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IND VINYLETIKETT													
9mm	5,5m	18443	-	-	-	-	-	-	1805437	-	-	-	-
12mm	5,5m	18444	-	18432	18435	1805413	1805416	1805435	1805414	1805243	1805415	1805412	
19mm	5,5m	18445	-	18433	18436	1805419	1805422	1805436	1805420	1805417	1805421	1805418	
24mm	5,5m	1805430	-	1805431	1805427	1805425	1805429	1805432	1805426	1805423	1805428	1805424	
IND PERMANENTE POLYESTER-ETIKETTEN													
6mm	5,5m	1805442	1805440	-	-	1805441	-	-	-	-	-	-	-
9mm	5,5m	18482	18508DM0	-	-	18485	-	-	-	-	-	-	-
12mm	5,5m	18483	622289	-	-	18486	-	-	-	-	-	-	-
19mm	5,5m	18484	622290	-	-	18487	-	-	-	-	-	-	-
24mm	5,5m	1734523	1805433	-	-	1805434	-	-	-	-	-	-	-
IND FLEXIBLES NYLONBAND													
12mm	3,5m	18488	-	18490	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19mm	3,5m	18489	-	18491	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24mm	3,5m	1734524	-	1734525	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Herkunftsland: Belgien

Vertrieb durch:
Newell Europe Sàrl
10, Chemin de Blandonnet
1214 Vernier – Schweiz
WWW.DYMO.COM

13-0103



A Newell Rubbermaid Brand

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben dienen der allgemeinen Information, und die Compliance-Standards und Zertifizierungen, auf die hier Bezug genommen wird, basieren auf aktuellen Standards, deren Änderung vorbehalten ist.

©2014 Newell Europe LLC