

LISTA

Werkbank



Höhe x Breite x Tiefe 840 x 1500 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, Traglast 1000 kg, Gestellausführung 4-Fußgestell, Ausstattung: 4 Schubladen, 1 Schrank, Verschließbar mit Key Lock, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau



Artikelnummer: 175114

LISTA Werkbank

Werkbank

- Höhe x Breite x Tiefe 840 x 1500 x 700 mm
- Tischplatte aus Multiplex
- Plattenstärke 40 mm
- Traglast 1000 kg
- Gestellausführung 4-Fußgestell
- Ausstattung: 4 Schubladen, 1 Schrank
- links 4 Schubladen
- rechts 1 Schrank
- Schubladen Höhe 2x75 mm/1x150 mm/1x200 mm
- Schubladennutzmaß Breite x Tiefe 500 x 600 mm
- Traglast je Schublade 75 kg
- Schubladenauszug 100 %
- Verschließbar mit Key Lock
- Konstruktion aus Stahl, verschweißt
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau

- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau

Technische Details

Möbeltyp	Tisch	Nutztiefe Schublade	600 mm
Tischtyp	Werkbank	Schubladentraglast	75 kg
Gestellform	4-Fußgestell	Auszug Schublade	100 %
Höhe	840 mm	abschließbar	ja
Breite	1500 mm	Material Platte	Multiplex
Tiefe	700 mm	Material Gestell	Stahl
Stärke Platte	40 mm	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
Traglast	1000 kg	Farbe Gestell	blau // RAL5012
höhenverstellbar	nein	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
elektrisch leitend	nein	Farbe Front	blau // RAL5012
Werkbank Ausstattung	4 Schubladen, 1 Schrank	Material Verarbeitung	verschweißt
Unterbauten links	4 Schubladen	Schließsystem	Key Lock
Unterbauten rechts	1 Schrank	fahrbar	nein
Schubladen Anzahl x Höhe	2x75 mm/1x150 mm/1x200 mm	Gewicht	110 kg
Nutzbreite Schublade	500 mm		