


## ZARGES

### Stufenstehleiter

#### XLstep S

Aufstieg einseitig, 5  
Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest),  
Standhöhe 1,24 m, Holmlänge 2,1 m,  
Aus Aluminium, Holme eloxiert

Artikelnummer: 219730



## ZARGES Stufenstehleiter XLstep S



**einfach zu transportieren durch geringes Gewicht**

Stufenstehleiter

- Aufstieg einseitig
- 5 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
- Standhöhe 1,24 m
- Stufentiefe 80 mm
- Holmlänge 2,1 m
- Stufen-Holm-Verbindung genietet
- Sichere Anwendung durch Sicherheitsbügel und Spreizsicherung
- Ausgestattet mit Ablageschale
- Aus Aluminium, Holme eloxiert
- aufgestellt Höhe x Breite 1920 x 550 mm
- Gewicht 7,7 kg
- Qualitätssicherung gemäß DIN EN 131 professional
- 10 Jahre Garantie

Steigtechnik	Stehleiter	fahrbar	nein
Leitertyp	Stufenstehleiter	Sprossen-/Holmverbindung	genietet
Material	Aluminium	Sicherheitsausstattung	Sicherheitsbügel und Spreizsicherung
Nutzung	einseitig	Sicherheitsbügel	nein
Holmlänge	2,1 m	Spreizsicherung	ja
Standhöhe	1,24 m	Leiter Ausstattung	Ablageschale
Arbeitshöhe	3,25 m	Ablageschale	ja
Stufen Anzahl	5	Oberfläche Holme	eloxiert
Stufen-/Sprossentyp	Riffelblechstufe(n)	Treppengängig	nein
Tiefe Stufen	80 mm	Norm	DIN EN 131 professional
Höhe	1920 mm	Garantie	10 Jahre
Breite	550 mm	Gewicht	7,7 kg
klappbar	ja		

## Dazu passt auch ...

215697		Absperrband, Band Länge x Breite 100 m x 50 mm, Länge 100 m, In rot/weiß
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
221336		Stirnwandwagen, Ladefläche Länge x Breite 1250 x 680 mm, Plattform aus Holz mit Gummibelag, Aufbau 2 Stirnwände (Stahlrohr), 4 Lenkrollen, mit Vollgummi-Bereifung
227867		Arbeitsschutzhelm, für 530 - 630 mm Kopfweite, Helmschale aus Polyethylen in blau
523835		Gurtwarnständer, mit 1 Gurt(en), Pfosten Durchmesser 83 mm, Länge 3,7 m, Gurt in gelb/schwarz, Pfosten aus PVC in schwarz