

## Gitter-Vierwandwagen

Traglast 500 kg, Plattform aus Stahl mit Antirutschbelag und PVC-Kante, Aufbau 4 Wände (Drahtgitter), Konstruktion aus Stahl/Edelstahl verchromt, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, mit Vollgummi-Bereifung auf Kunststoff-Felge



Artikelnummer: 230252



## Gitter-Vierwandwagen

beide Längswände mittig umklappbar

Gitter-Vierwandwagen

- Traglast 500 kg
- Plattform aus Stahl mit Antirutschbelag und PVC-Kante
- Aufbau 4 Wände (Drahtgitter)
- Längswände mittig umklappbar
- Konstruktion aus Stahl/Edelstahl verchromt
- Höhe x Länge x Breite 1000 x 1240 x 760 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- mit Vollgummi-Bereifung auf Kunststoff-Felge



## Technische Details

Transportgerät Transportwagen

Schiebebügel 2 Stück

Wagentyp	Plattformwagen	klappbar	nein
Plattformwagentyp	Gitter-Vierwandwagen	Sicherungsrand	nein
Traglast	500 kg	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Material Plattform	Stahl	Bereifung	Vollgummi
Oberfläche Plattform	mit Antirutschbelag und PVC-Kante	Material Felge	Kunststoff
Aufbauten	4 Wände (Drahtgitter)	Rad-Ø	125 mm
Aufbauten Funktion	Längswände mittig umklappbar	Höhe	1000 mm
nestbar	nein	Länge	1240 mm
Material Gestell	Stahl/Edelstahl	Breite	760 mm
Oberfläche Gestell	verchromt	Gewicht	71 kg

## Dazu passt auch ...

149733		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 120 x 400 x 300 mm, Aus Polypropylen in grau/rot, Wände geschlossen, Boden geschlossen
221133		Wischtuch, 800 Tücher, Länge x Breite 30 x 230 mm, Rollen Länge x Durchmesser 240 m x 230 mm, Papierqualität Zellstoff, geprägt, In altrosa