

## Cascoo Lenkrolle mit Total-Feststeller



Traglast 205 kg, Mit Vollgummi-Bereifung, Durchmesser 200 mm, Nabe mit Schwenklager, Totalfeststeller, Felge aus Stahlblechkappen, Befestigung mit Platte



Artikelnummer: 243193

### Lenkrolle mit Total-Feststeller

- Traglast 205 kg
- Mit Vollgummi-Bereifung
- Durchmesser 200 mm
- Schraubloch Abstand 105x84/76 mm
- Nabe mit Schwenklager
- Totalfeststeller
- Felge aus Stahlblechkappen
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl galvanisch blau verzinkt
- Befestigung mit Platte

### Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Befestigungselement	Platte
Rollentyp	Transportgeräterollen	Material Gehäuse	Stahl
Bauform	Lenkrolle	Feststeller	Totalfeststeller
Traglast	205 kg	Fadenschutz	nein
Bereifung	Vollgummi	Nabenlänge	59 mm
Rad-Ø	200 mm	Schraubloch Abstand	105x84/76 mm

Material Felge	Stahl	Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt
Radlager	Schwenklager	Gewicht	3,37 kg