

## LISTA

### Schwerlast- Einschwenktürenschränk

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1146 x 690 mm, 4 Ebene(n) mit Stahlboden, Verschließbar mit Klappverschluss mit Code Lock, Unterbau Sockel, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau



Artikelnummer: 530546

**LISTA**

**10**  
YEARS  
WARRANTY



## LISTA Schwerlastschränk

### mit Einschwenktüren

Schwerlast-Einschwenktürenschränk

- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1146 x 690 mm
- Traglast je Ebene 160 kg
- aus Stahlblech, stabil verschweißt
- 4 Ebene(n) mit Stahlboden
- Einschwenktür mit Sichtfenster
- Verschließbar mit Klappverschluss mit Code Lock
- Unterbau Sockel
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau
- 10 Jahre Garantie




## Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Schranktyp	Systemschrank	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Türtyp	Einschwenktür mit Sichtfenster	abschließbar	ja
Höhe	1950 mm	Schließsystem	Klappverschluss mit Code Lock
Breite	1146 mm	Unterbau	Sockel
Tiefe	690 mm	Material	Stahlblech
Schrank Ausstattung	Böden	Material Verarbeitung	verschweißt
Böden / Ebenen Anzahl	4 Stück	Mitteltrennwand	nein
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	fahrbar	nein
Traglast Fachboden	160 kg	Garantie	10 Jahre
Farbe Korpus	blau // RAL5012	Gewicht	151 kg
Farbe Front	blau // RAL5012		

## Zubehör

530554		Schublade für Schwerlastschrank, Höhe x Breite x Tiefe 75 x 918 x 459 mm
530555		Schublade für Schwerlastschrank, Höhe x Breite x Tiefe 100 x 918 x 459 mm
530556		Schublade für Schwerlastschrank, Höhe x Breite x Tiefe 150 x 918 x 459 mm
530557		Schublade für Schwerlastschrank, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 918 x 459 mm
530560		Stahlboden für Schwerlastschrank, Breite x Tiefe 966 x 500 mm, Traglast 160 kg, Aus Stahl
530561		Auszugboden für Schwerlastschrank, Breite x Tiefe 918 x 459 mm, Für eine Fachlast von 200 kg, aus Stahl

## Dazu passt auch ...

147357		Milde Reinigungspaste, Tube mit 250 ml Inhalt
194847		Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau