


Technisch specificatieblad

Bedradingskokers CABLIX 30, kanaalbreedte 40

Artikelnr. 6132620



Bedradingskoker Cablix. Bodemdeel kanaal met tweezijdige zijstansing. Breukplaatsen voor het makkelijk uitbreken van de zijtanden. Bodemdeel en deksel in de set.

Directe wandmontage via de geïntegreerde vloerperforatie (met dubbelzijdige kleefband als montagehulp). Moeilijk ontvlambaar en zelfdovend na verwijdering van een inwerkende vlam. De lamellen in het bodemdeel van het kanaal kunnen zonder gereedschap uitgebroken worden.




PVC Polyvinylchloride

Producttekst normen	Getest volgens NEN-EN-IEC 50085-2-3.
Producttekst inhoud pakket	Bodemdeel en deksel in de set.

Stamgegevens

Bestelnr.	6132620
Type	CABLIX 3030 S
Kleur	steengrijs
RAL-nummer	7030
Materiaal	Polyvinylchloride
Materiaal-afk.	PVC
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	2 m
Gewicht	26,90 kg/100 m

Technische gegevens



Lengte	2.000,00 mm
Breedte	30,00 mm
Zijhoogte	30,00 mm
Uitvoering van de zijwand	gesleufd
Type bevestiging	Bodemperforatie
Flexibel	<input type="checkbox"/>
Kruipstroomvast	<input checked="" type="checkbox"/>
Met bovenstuk	<input checked="" type="checkbox"/>
Halogeenvrij	<input type="checkbox"/>
Sleufafstand	6,50 mm
Sleufbreedte	6,00 mm
zelfblussend	<input checked="" type="checkbox"/>