

Produktbezeichnung	ET-KRTV-19
Artikelnummer	32890
Hersteller	ETHERMA



Produktbeschreibung

Kapillarrohrthermostat für Raumheizung, Drehknopf außen

Kapillarrohrthermostat zur Raumtemperaturregelung, Temperaturbereich: 5 bis 60 °C, Spannung: 230/400 V, Schaltstrom: 16/6A, Schutzart: IP 55,

Technische Details

Ausführung	An/Aus	Messbereich	0 40 Grad Celsius
Art der Spannungsversorgung	230 V AC	Anzahl der Ausgänge Heizung	1
Anschluss	2-Draht	Anzahl der Ausgänge Kühlung	1
Mit Empfänger	✘	Differenzwert	1 1 Kelvin
Sensor extern	✘	Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	0
Thermische Rückkopplung	Serie	Max. Spannung der Kontakte	400 Volt
Regelcharakteristik	P	Max. Kontaktbelastung	16 Ampere
Geeignet für Heizen	✓	RAL-Nummer	0
Geeignet für Kühlen	✘	Höhe	110 Millimeter
Differenz verstellbar	✘	Breite	75 Millimeter
Temperatur ablesbar	✘	Tiefe	69 Millimeter
Mit Geräuschniveauanzeige	✘	Durchmesser	0 Millimeter
Ausführung Aufnehmer/Fühler	Bimetall	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby)	0 Watt
Montageart	Aufputz		
Mit Display	✘		
Bedienung	Dreh		
Verdeckte Bedienung	✘		
Mit Trinkwasserschaltung	✘		
Kontaktausführung	Schließer (NO)		
Schutzart (IP)	IP55		
Schutzart (NEMA)	sonstige		
Explosionssgeschützt	✘		
Farbe	grau		
Klasse des Temperaturreglers	II		
Kompatibel mit Apple HomeKit	✘		

- Kompatibel mit Google Assistant ✕
- Kompatibel mit Amazon Alexa ✕
- IFTTT-Unterstützung verfügbar ✕