




## ELWIST 4008 V

Industrial Connectors: Rund-Steckverbinder E-Serie M8: mit Schraubverriegelung: MiniQuick, Schnellanschlusstechnik, Leitungsstecker konfektionierbar

### Produktbeschreibung

Beschreibung	Leitungsstecker abgewinkelt, unmontiert, Leitungsabfangung mittels Klemmkäfig
Typ	ELWIST 4008 V
Bestell-Nr.	933 409-100
Kontaktart	Stift
Polzahl	4
Leitungsverschraubung	M 9,5 x 1, Durchmesser max. 5,5 mm
Norm	IEC 61076-2-101 (Ed. 1)/ IEC 60947-5-2
Gehäusefarbe	schwarz

### Zeichnung



### Technische Daten

Stiftdurchmesser	1 mm
Bemessungsspannung	60 V AC/DC
Bemessungsstrom	4 A (2 A bei 0,14 mm <sup>2</sup> )
Anschlußart	Eindringtechnik
Anschließbare Leitungen	Durchmesser 4 mm bis 5 mm / 0,14 mm <sup>2</sup> bis 0,34 mm <sup>2</sup>
Aderisolation der anzuschließenden Leitung	PVC, PETP, Durchmesser 1,0 mm bis 1,55 mm

### Werkstoff

Kontaktmaterial	Cu Zn
Kontaktflächenmaterial	Au
Kontaktträgermaterial	PA
Gehäusematerial	PA
Überwurfmuttermaterial	Zn Al/Ni
Dichtung	Viton / NBR

### Umgebungsbedingungen

Schutzgrad (IEC 60529)	IP 67
Verschmutzungsgrad	3
Temperaturbereich	-25 °C bis +70 °C

#### **Brennbarkeitsklassen**

Gehäuse	94 V-2
Kontaktträger	94 V-2

#### **Verpackungseinheit**

Verpackungseinheit	100 Stück
--------------------	-----------