

Artikelnummer: 122838

Kurzbeschreibung: Knuffi-® veiligheids- en beschermprofiel, Buisbescherming type R30, geel-zwart, zelfklevend

Langbeschreibung: Knuffi-® veiligheids- en beschermprofiel, Buisbescherming type R30, geel-zwart, zelfklevend: Het geel-zwarte Knuffi-® waarschuwings- en beschermingsprofiel (pijpbeschermingsprofiel R30) dient op veel plaatsen als kreukelzone. Het Knuffi-® waarschuwings- en beschermingsprofiel (pijpbescherming type R30) absorbeert harde schokken en is zelfklevend. Het geel-zwarte Knuffi-® waarschuwings- en beschermingsprofiel (pijpbescherming type R30) fungeert als een persoonlijke kreukelzone voor personen, machines en een grote verscheidenheid aan inventarisgoederen. Het absorbeert harde schokken en is daarom een effectieve bescherming tegen mogelijke verwondingen en materiaal schade. Door de hoge waarschuwendende werking van het zelfklevende Knuffi-® -waarschuwings- en beschermingsprofiel (buisbeschermingsprofiel R30) met de geelzwarte markering worden de gevarenbronnen snel herkend en worden ongevallen voorkomen. Het profiellichaam van het beschermingsprofiel bestaat uit recyclebaar polyurethaanschuim en is absoluut CFK-vrij. Door een stevig geschuimd oppervlak en een door middel van omgekeerde bedrukking geverfde PU-folie wordt er geen externe inkt aangebracht. De gebruikte lijm - een gemodificeerde acrylaatlijm - is bestand tegen licht en veroudering. Technische details

- Profielopbouw: recyclebaar polyurethaanschuim, absoluut CFK-vrij
- Oppervlak: stevig geschuimde PU-folie gekleurd door middel van omgekeerde bedrukking
- Gemodificeerde acrylaatlijm, bestand tegen licht en veroudering
- Montage: eenvoudige verlijming op vooraf gereinigde en vetvrije oppervlakken
- Lijmsterkte: 21 N/25 mm
- Lengte: 1 m.
- Temperatuurbestendigheid: van - 40-° tot 100-° C
- Brandproef volgens DIN 4102 B2, UL 94 HB/10 mm.
- Kleuren: signaal geel-zwart uitgedrukt volgens BGV A8.

