

68100150	DATENBLATT	
Gültig ab: 03.07.2018	SILVYN® FLEXILOK 90° PG	

SILVYN® FLEXILOK 90° PG ist eine einteilige Schlauchverschraubung mit schnell Verschluss für eine sichere Montage. Die Demontage erfolgt mithilfe eines Schraubendrehers. Sie ist passend für den Schlauch Typ SILVYN® FPAS und eignet sich für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau, Schaltschrankbau und Gebäudeinstallation.



Material: PA66

Eigenschaften: Schnelle Montage
Schmales Design
Für grob- und feinprofilierten Wellschläuche

Temperaturbereich: -40°C bis +120°C

Farbe: Grau (RAL 7031)
Schwarz (UV-Beständig)

Norm Referenz: 
UL FILENUMBER E308201

Bemerkung: Phosphor-, Schwefel- und Halogenfrei

Schutzart: IP66

Maßtabelle:

Artikel Nr.	Bezeichnung	Gewinde	Schlauch Ø mm	Gesamt länge mm	Gewinde länge mm	Außen Ø mm	Innen Ø mm
Schwarz							
6810 0150	SILVYN® FLEXILOK 90° PG	PG 9	16	43	10	21	10,5
6810 0155	SILVYN® FLEXILOK 90° PG	PG 11	16	43	10	21	10,5
6810 0160	SILVYN® FLEXILOK 90° PG	PG 13,5/1	16	44	11	21	14
6810 0170	SILVYN® FLEXILOK 90° PG	PG 13,5/2	21	47	11	26	14
6810 0165	SILVYN® FLEXILOK 90° PG	PG 16/1	16	44	11	21	14
6810 0175	SILVYN® FLEXILOK 90° PG	PG 16/2	21	47	11	26	14
6810 0180	SILVYN® FLEXILOK 90° PG	PG 21	28	57	12	34	19
6810 0185	SILVYN® FLEXILOK 90° PG	PG 29	34	65	12	41	24,5
Grau							
6810 0190	SILVYN® FLEXILOK 90° PG	PG 9	16	43	10	21	10,5
6810 0195	SILVYN® FLEXILOK 90° PG	PG 11	16	43	10	21	10,5
6810 0200	SILVYN® FLEXILOK 90° PG	PG 13,5/1	16	44	11	21	14
6810 0210	SILVYN® FLEXILOK 90° PG	PG 13,5/2	21	47	11	26	14
6810 0205	SILVYN® FLEXILOK 90° PG	PG 16/1	16	44	11	21	14
6810 0215	SILVYN® FLEXILOK 90° PG	PG 16/2	21	47	11	26	14
6810 0220	SILVYN® FLEXILOK 90° PG	PG 21	28	57	12	34	19
6810 0225	SILVYN® FLEXILOK 90° PG	PG 29	34	65	12	41	24,5

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.

Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: M. Wegerer /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB68100150DE Version: 01	Seite 1 von 1
--	---------------------------------------	---------------