

Produktbeschreibung

Ermöglicht den Einsatz von Kabelverschraubungen deren Anschlussgewinde kleiner sind als vorhandene Gewindebohrungen



Anwendungsgebiete

- Maschinen
- Geräte
- Gehäuse

Nutzen

- Ermöglicht den Einsatz von Kabelverschraubungen deren Anschlussgewinde kleiner sind als vorhandene Gewindebohrungen

Aufbau

- Metrisches Anschlussgewinde gem. EN 50262



Technische Daten

Auf Anfrage

auch mit O-Ring montiert lieferbar

Temperaturbereich

-60°C bis +200°C

Material

Messing, vernickelt

Artikelliste

Artikelnummer	Gewinde außen M1	Gewinde innen M2	Gesamtlänge C mm	Gewindelänge D mm	Außen Ø mm
SKINDICHT® MR-M					
52104310	16 x 1,5	12 x 1,5			
52104311	20 x 1,5	12 x 1,5			
52104312	20 x 1,5	16 x 1,5			
52104313	25 x 1,5	16 x 1,5			
52104314	25 x 1,5	20 x 1,5			
52104315	32 x 1,5	20 x 1,5			
52104316	32 x 1,5	25 x 1,5			
52104317	40 x 1,5	25 x 1,5			
52104318	40 x 1,5	32 x 1,5			
52104319	50 x 1,5	32 x 1,5			
52104320	50 x 1,5	40 x 1,5			
52104321	63 x 1,5	40 x 1,5			
52104322	63 x 1,5	50 x 1,5			
SKINDICHT® MR-M vernickelt, ohne 6kant					
52006575	72 x 2	63 x 1,5	19,0	12,0	78,0

Fussnote:

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.