



## SP-167E

Best.-Nr.: 0103970

### PRODUKTINFOS

#### Hi-Fi-Tiefmitteltöner, 35 W, 4 $\Omega$

- Guter Allround-Lautsprecher
- Schaumstoffsicke
- Ersatzlautsprecher für geschlossene Boxen und Bassreflexboxen

### TECHNISCHE DATEN

#### SP-167E

Impedanz (Z)	4 $\Omega$
Frequenzbereich	f3-6000 Hz
Resonanzfrequenz (fs)	62 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	35 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	70 W
Kennschalldruck	92 dB/W/m
Nachgiebigkeit (Cms)	0,7 mm/N

**SP-167E**

Bewegte Masse (Mms)	9,3 g
Mechanische Güte (Qms)	2,78
Elektrische Güte (Qes)	0,48
Gesamtgüte (Qts)	0,41
Äquivalentvolumen (Vas)	17,9 l
Gleichstromwiderst. (Re)	3,9 $\Omega$
Kraftfaktor (BxL)	5,43 Tm
Schwingspulenind. (Le)	0,6 mH
Schwingspulenindurchm.	$\varnothing$ 25,5 mm
Schwingspulenträger	Alu
Lineare Auslenkung ( $X_{MAX}$ )	$\pm$ 2,5 mm
Eff. Membranfläche (Sd)	135 cm <sup>2</sup>
Magnetgewicht	570 g
Magnetdurchmesser	$\varnothing$ 100 mm
Einbauöffnung	$\varnothing$ 149 mm
Einbautiefe	72 mm
Lochkreisdurchmesser	$\varnothing$ 160 mm
Abmessungen	$\varnothing$ 172 mm x 77 mm
Außendurchmesser	$\varnothing$ 172 mm
Breite	$\varnothing$ 172 mm
Tiefe	77 mm
Farbe	Schwarz
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	1,23 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	6,5"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,185 x 0,09 x 0,185 m
Bruttogewicht	1,33 kg
Nettogewicht	1,23 kg