



ZCK E64

Hauptmerkmale

Baureihe	Telemecanique Limit switches XC Standard
Name der Reihe	Standardformat
Produkt- oder Komponententyp	Positionsschalterkopf
Kurzbezeichnung des Geräts	ZCKE
Typ des Frontelements	Rollenstößel
Produktkompatibilität	XCKJ
Zugehöriges Gehäuse	ZCKJD37H7 ZCKJD31H29 ZCKJ8 ZCKJD31H7 ZCKJ21H7 ZCKJ6H29 ZCKJ6H7 ZCKJ11H7 ZCKJD39H29 ZCKJ7 ZCKJ9H7 ZCKJD39 ZCKJD31 ZCKJ2 ZCKJ1H7 ZCKJ1 ZCKJD37H29 ZCKJ21 ZCKJ8H7 ZCKJD39H7 ZCKJ5H7 ZCKJ21H29 ZCKJD35H7 ZCKJD35H29 ZCKJ6 ZCKJ7H29 ZCKJ11H29 ZCKJ9 ZCKJ8H29 ZCKJ5 ZCKJ1H29 ZCKJ5H29 ZCKJ11 ZCKJ7H7 ZCKJ2H7 ZCKJ2H29 ZCKJD37 ZCKJD35 ZCKJ9H29
Bewegung des Steuerkopfes	Linear
Operatortyp	Seitlicher Rollenstößel Federrückstellung Metall (mit horizontaler Rolle)
Ansatztyp	Seitliche Anfahrriichtung, 2 Richtungen

Zusatzmerkmale

Schalterbetätigung	Durch 30° Nocke
Positivöffnung	Mit
Produktgewicht	0,205 kg
Material des Frontelements	Metall

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	10...120 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	10...120 °C
Umgebungseigenschaften	Hohe Temperatur

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,0 cm
VPE 1 Breite	4,5 cm
VPE 1 Länge	8,5 cm
VPE 1 Gewicht	186,0 g

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------