

fetra Stapelkarre

Traglast 200 kg, Schaufel Breite x Tiefe 320 x 250 mm, Schaufel anschraubbar und austauschbar, Konstruktion aus Stahlblech (verschweißt), Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau, Räder mit Vollgummi-Bereifung

Artikelnummer: 242957



fetra
Transportgeräte



Stapelkarre



- Traglast 200 kg
- Schaufel Breite x Tiefe 320 x 250 mm
- Schaufel anschraubbar und austauschbar
- Konstruktion aus Stahlblech (verschweißt)
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
- Sicherheitsgriff
- Räder mit Vollgummi-Bereifung
- Rad Ø 260 mm
- Naben mit Rollenlager
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportkarre	klappbar	nein
Karrentyp	Stapelkarre	Bereifung	Vollgummi

geeignet für (Produkt/Material)	runde Güter	Radlager	Rollenlager
Traglast	200 kg	Rad-Ø	260 mm
Schaufelbreite	320 mm	Sicherheitsgriff	ja
Schaufeltiefe	250 mm	Höhe	1150 mm
Schaufel Funktion	anschraubbar/austauschbar	Breite	570 mm
Material	Stahlblech	Tiefe	533 mm
Material Verarbeitung	verschweißt	Garantie	10 Jahre
Oberfläche	pulverbeschichtet	Anlieferung	zerlegt
Farbe	brillantblau // RAL5007	Gewicht	14 kg

Dazu passt auch ...

204036		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 175 x 400 x 300 mm, Inhalt 15 l, Aus Polypropylen in blau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
863721		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 220 x 400 x 300 mm, Inhalt 20 l, Aus Polypropylen in rot, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Zweiteiliger Scharnierdeckel