


UN-zertifizierter Behälter

für feste Gefahrstoffe oder Innenverpackungen, aus Polypropylen in grau, Inhalt 26 l, Höhe x Länge x Breite 338 x 400 x 300 mm, mit Spannverschluss, Behälter mit seitlichen Tragetaschen



Artikelnummer: 271993



UN-zertifizierter Behälter

- für feste Gefahrstoffe oder Innenverpackungen
- mit UN-Zulassung 4H2 für den Transport der Verpackungsgruppen I, II und III
- aus Polypropylen in grau
- Inhalt 26 l
- Höhe x Länge x Breite 338 x 400 x 300 mm
- Höhe x Länge x Breite innen 280 x 358 x 258 mm
- mit Klappdeckel mit Schaumstoffeinlage
- mit Spannverschluss
- Behälter mit seitlichen Tragetaschen
- Mehrfach stapelbar

Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Sicherheitsbehälter	Innenbreite	258 mm
Behältertyp	UN-zertifizierter Behälter	Verschluss	Spannverschluss

Inhalt	26 l	Flammsperre	nein
Gefahrstoffbezeichnung	feste Gefahrgüter	Transportzulassung	ADR/RID/IMDG Code
geeignet für (Produkt/Material)	feste Gefahrstoffe/Innenverpackungen	Vakuum- /Überdruckausgleich	nein
Zulassung	UN-Zulassung 4H2	Gefahrstoffbehälter Ausstattung	Tragflaschen
Material	Polypropylen	Einsatzkorb	nein
Farbe	grau	Deckeltyp	Klappdeckel
Höhe	338 mm	Deckel Ausstattung	Schaumstoffeinlage
Länge	400 mm	Deckelbetätigung	manuell
Breite	300 mm	stapelbar	ja
Innenhöhe	280 mm	Gewicht	3 kg
Innenlänge	358 mm		