

Rohrschutz klein Aus Stahlblech, zur Wandmontage

Speziell zum Schutz von Fallrohren, Leitungen und Kabelsträngen, Höhe 300 oder 500 mm. Für den Außeneinsatz feuerverzinkt, für den Inneneinsatz kunststoffbeschichtet gelb RAL 1023 mit schwarzen Signalstreifen.

- Aus Stahlprofil in U-Form, 4 mm stark
- Gesamtbreite 292 mm, Innenmaß B x T 200 x 220 mm
- Spezialdübel mit Schrauben als Zubehör

Höhe mm	300	500
feuerverzinkt	141907	141908
	---	---
beschichtet	141910	141911
	---	---
Direkt mitbestellen		
Spezialdübel mit Schrauben (1 VE = 4 Stück pro Profil erforderlich)	210744	---

TOP-ANGEBOT

ab ---
Feuerverzinkt
141907



Rohrschutz groß Aus Stahlrohr, zur Wand- oder Bodenmontage

Für den großflächigen Schutz von Rohren und Leitungen, Höhe 1000 oder 1500 mm.

- Aus Gütestahl, Ø 48 x 2 mm, in halbrunder Form, feuerverzinkt und zusätzlich kunststoffbeschichtet gelb RAL 1023 mit schwarzen Signalstreifen
- Gesamtbreite 350 mm, Innenmaß B x T 250 x 275 mm
- Spezialdübel mit Schrauben gegen Aufpreis

Ausführung [1] zur Wand- und Bodenmontage

- Je 2 Boden- und Wandplatten für eine feste Verankerung am Boden

Ausführung [2] zur Wandmontage

- 4 Wandplatten zur höhenvariablen Montage

Höhe mm	1000	1500
[1] Wand-/Bodenmontage	142022	142023
	---	---
[2] Wandmontage	142024	142025
	---	---
Direkt mitbestellen		
Spezialdübel mit Schrauben (1 VE = 8 Stück pro Bügel erforderlich)	210759	---



zur Wand-/Bodenmontage



zur Wandmontage

Eck-Schutzschienen Aus Kunststoff

Zum Schutz von Kanten und zur Erhöhung der Aufmerksamkeit an engen Stellen. Retroreflektierende Streifen reflektieren einfallendes Licht und erzeugen eine hohe Warnwirkung.

- Schiene aus PPC, schwarz
- Stoßdämpfer aus Gummi, gelb, mit 4 retroreflektierenden Streifen
- Höhe 900 mm, Schenkellänge 95 mm, Stärke 35 mm

523850
1 Stück ---
ab 4 Stück ---
ab 10 Stück ---

TOP-ANGEBOT

ab ---
523850

