

HSM SECURIO B32

4,5x30mm

HSM®



Artikelnummer	1823111
EAN Code	4026631025126
Schnittgut	
Schnittart	Partikelschnitt
Sicherheitsstufe (DIN 66399)	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1
Sicherheitsstufe (DIN 32757-1)	3
Schnittbreite	4,50 mm
Partikellänge	30,00 mm
Schnittleistung (80g/m ²)	14 - 16 Blatt
Schnittleistung (70g/m ²)	17 - 19 Blatt
Eingabebreite	310,0 mm
Behälter-/Auffangvolumen	82,0 l
Schnittgeschwindigkeit	65,00 mm/s

Durchsatzleistung pro h	30 kg
Geräuschpegel (Leerlauf)	56 dB
eclass 5.1	24320703
UN/SPSC	44101603
Leistungsaufnahme des Motors	500,0 W
Spannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Tiefe	398,0 mm
Breite	497,0 mm
Höhe	793,0 mm
Gewicht	27,0 kg
Farbe	weiss

Technische und optische Modifikationen vorbehalten.

Hochwertige Materialien, bewährte Qualität – der zuverlässige Sicherheitspartner am Arbeitsplatz. Mit einer Eingabebreite von 310 mm schreddert der Aktenvernichter mühelos Papier in DIN A3. Das perfekte Gerät für Arbeitsgruppen von 5 bis 8 Personen.

- Hochwertige Materialien und Qualität „Made in Germany“ für Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie.
- Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl mit lebenslanger Garantie.
- Kraftvoller Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb.
- Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- EcoSmart: Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by.
- Blauer Engel: Der Aktenvernichter ist für seine Nachhaltigkeit ausgezeichnet.