


Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it>. Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

► Dati di base



Morsetto a due piani con connessione rapida, sezione: 0,25-1,5 mm², spessore: 5,2 mm, colore: grigio

Codice articolo	3205116
Denominazione articolo	QTTCB 1,5
EAN	4017918932534
VPE	50 Pezzi
Tariffa doganale	85369010
Peso/Pezzi	0,016502 KG
Indicazione pagine catalogo	Pagina 186 (CL-2005)

► Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 01.01.2003



► Dati tecnici

Informazioni generali

Numero di piani	2
Numero collegamenti	4
Colore	grigio
Materiale isolante	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Dimensioni

Larghezza	5,2 mm
Lunghezza	99,6 mm
Altezza NS 35/7,5	49,9 mm
Altezza NS 35/15	57,4 mm

Dati tecnici

Corrente di carico massima	17,5 A (con una sezione conduttore di 1,5 mm ²)
Tensione impulsiva di dimensionamento	6 kV
Grado d'inquinamento	3
Categoria di sovratensione	III
Gruppo materiale isolante	I
Attacco a norma	IEC / EN
Corrente nominale I _N	17,5 A (La massima corrente di carico ammissibile non deve superare la corrente cumulativa di tutti i conduttori collegati.)
Tensione nominale U _N	500 V
Parete laterale aperta	ja

Dati di collegamento

Sezione conduttore rigido min.	0,25 mm ²
Sezione conduttore rigido max.	1,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile min.	0,25 mm ²
Sezione conduttore flessibile max.	1,5 mm ²
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	24
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	16
Collegamento	Connessione rapida
Materiale, isolamento fili	PVC / PE
Struttura fili in conformità con VDE 0295 / Diametro minimo trefolo	VDE 0295 Kl.1-5

► Omologazioni

CUL

Tensione nominale U_N	300 V
Corrente nominale I_N	10 A
AWG/kcmil	24-16

UL

Tensione nominale U_N	300 V
Corrente nominale I_N	10 A
AWG/kcmil	24-16

► Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Generale		
3022276	CLIPFIX 35-5	Appoggio terminale a montaggio rapido, per guida NS 35/7,5 oppure per guida NS 35/15, siglabile con nastro Zack ZB 5 e ZBF 5, portacartellini per morsettiere KLM 2 e KLM, possibilità di posizionamento per FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, spessore: 5,15 mm, colore: grigio
Montaggio		
3022218	CLIPFIX 35	Appoggio terminale a montaggio rapido, per guida NS 35/7.5 oppure per guida NS 35/15 da 35 mm, siglabile con nastro Zack ZB 6 e ZB 8/27, portacartellini per morsettiere KLM 2 e KLM, spessore: 9,5 mm, colore: grigio
3205187	D-QTTCB 1,5	Piastra terminale per morsetto passante QTTCB 1,5, colore: grigio
0801762	NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM	Guida profilo esterno, materiale: rame, non perforato, altezza 7,5 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m
0801733	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: Acciaio, perforato, altezza 7,5 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m
1201756	NS 35/15 AL UNPERF 2000MM	Guida di supporto, profilata, versione alta, non asolata, spessore 1,5 mm, materiale: Alluminio, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza 2 m
1201895	NS 35/15 CU UNPERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: Rame, non perforato, spessore 1,5 mm, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m
1201730	NS 35/15 PERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: Acciaio, perforato, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m
1201714	NS 35/15 UNPERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: Acciaio, non perforato, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m
1201798	NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: Acciaio, non perforato, spessore 2,3 mm, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m
Ponticelli		
3030161	FBS 2-5	Ponticello a innesto, per collegamenti trasversali al centro del morsetto, 2 poli, colore: rosso
3030174	FBS 3-5	Ponticello a innesto, per collegamenti trasversali al centro del morsetto, 3 poli, colore: rosso
3030187	FBS 4-5	Ponticello a innesto, per collegamenti trasversali al centro del morsetto, 4 poli, colore: rosso
3030190	FBS 5-5	Ponticello a innesto, per collegamenti trasversali al centro del morsetto, 5 poli, colore: rosso
3030213	FBS 10-5	Ponticello a innesto, per collegamenti trasversali al centro del morsetto, 10 poli, colore: rosso
3030226	FBS 20-5	Ponticello a innesto, per collegamenti trasversali al centro del morsetto, 20 poli, colore: rosso
Spina/adattatore		
3030925	PAI-4	Adattatore di prova, per spine di prova PS con un diametro di 4 mm, collegato nel vano di ponticellamento

QTTCB 1,5



3036709	PS-4/E	Spina di prova singola per morsetti ST e QT, siglabile con ZBFM 4
3030983	PS-5	Spina di prova componibile, per morsetti UT, ST, DT e QT, siglabile con ZBF 5, colore rosso

QTTCB 1,5



Utensili

1204517

SZF 1-0,6X3,5

Cacciavite, lama: 0,6 x 3,5 x 100 mm, lunghezza 180 mm

► Indirizzo

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel.: +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>
Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.