

Douilles et inserts plastique

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Douille acier à outils.
Insert PETP spécial.

Finition :

Douille chromée.

Nota :

Douille à emmancher :
douille à entraînement 1/2", marque Hazet. Spécialement modifiée pour pouvoir loger des inserts en plastique. La longueur et la forme intérieure de la douille permettent de maintenir l'insert en plastique en toute sécurité. Ceci assure une transmission optimale de l'énergie vers la tête de la vis. Dans des conditions d'utilisation normales, cette conception permet d'empêcher tout contact métallique entre la douille et la tête hexagonale. La corrosion de contact est ainsi exclue.

Insert en plastique :

Insert en plastique pour serrer et desserrer les vis et écrous de la gamme de produits NOVOnox hygienic de KIPP. Les surfaces polies et fragiles sont protégées, et toute corrosion de contact ultérieure est évitée.


L'insertion dans la douille spéciale se fait manuellement. Le blocage par concordance de forme, associé à un dispositif de bridage, garantit un maintien optimal dans la douille. Aucun outil spécial n'est requis pour remplacer les inserts en plastique usés.

Avec un couple de serrage défini (classe de résistance 6.8), les inserts en plastique ont une durée de vie pouvant atteindre 1 000 cycles.

Indication de dessin :

- A) Douille
B) Insert plastique

Dessins



Aperçu des articles

Référence	Désignation	D=diamètre extérieur	D1	L	T	SW=largeur de clé	SW1
K1361.1012	Douille	15,3	22	36,6	10,6	10	-
K1361.1112	Douille	16,6	22	37,3	10,1	11	-
K1361.1312	Douille	19,1	22	37,3	10,6	13	-
K1361.1612	Douille	22,9	23,6	37,1	11,3	16	-
K1361.1912	Douille	26,6	23	37	13,2	19	-
K1361.2112	Douille	29	25	36,8	12,9	21	-
K1361.2712	Douille	35,2	25	44,4	18,1	27	-
K1361.0502	Insert	-	-	18	6	10	5

Douilles et inserts plastique

Aperçu des articles

Référence	Désignation	D=diamètre extérieur	D1	L	T	SW=largeur de clé	SW1
K1361.0503	Insert	-	-	18	6	10	5,5
K1361.0603	Insert	-	-	18	6	10	6
K1361.0704	Insert	-	-	18	6	10	7
K1361.0805	Insert	-	-	18	6	11	8
K1361.1006	Insert	-	-	19,5	10	13	10
K1361.1107	Insert	-	-	21,5	11	16	11
K1361.1308	Insert	-	-	21,5	11	16	13
K1361.1610	Insert	-	-	22	13,5	19	16
K1361.1710	Insert	-	-	21,5	12	21	17
K1361.1812	Insert	-	-	21,5	12	21	18
K1361.1913	Insert	-	-	21,5	12	21	19
K1361.2114	Insert	-	-	26,5	18	27	21
K1361.2214	Insert	-	-	26,5	18	27	22
K1361.2416	Insert	-	-	26,5	18	27	24