

KOHLER®



DIESEL 15 LC TA SILENCE C5 RCD

PORTABLE POWER

STROMERZEUGER Baureihe DIESEL SILENCE

PRODUKTVORZÜGE

Integrierter Differentialschutz
Profi-Motor von KOHLER, wassergekühlt
Sehr leise
Schall- und stoßdämmende Platten
Auffangwanne für Betriebsstoffe

GENERATOR SMART CARE ist eine Bluetooth-Box, die auf allen tragbaren Generatoren der Marke verwendet werden kann.

TECHNOLOGIE EQUIPPED MIT EINEM INNOVATIVEN APPLICATION Generator Smart Care ist eine digitale Lösung, die Zugang zu:

- Die Liste der Generatoren
- Die Wartungsfälligkeiten
- Eine Unterhaltsbeihilfe
- Die Karte der Reseller-Partner

Mit der Schaltanlage APM202 können folgende Parameter überwacht werden :
Überdrehzahl, Startproblem, Öldruck, Batterie und Temperatur

Baureihe DIESEL SILENCE

Leistung und Ausdauer gepaart mit geringem Geräuschpegel für mobile und stationäre Anwendungen.

DIESEL 15 LC TA SILENCE C5 RCD

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Baureihe	DIESEL SILENCE
Frequenz (Hz)	50 Hz
Max. Leistung (kW)	9,5
Max. Leistung LTP (kVA)	11,9
Nennspannung (V)	400
Phasenzahl	Dreiphasig
Kraftstoff	Diesel
Tank (L)	27
Verbr. 75% (L/h)	2,6
Autonomie 75% (h)	10,4
Garantierter Schalleistungspegel LwA dB(A)	94
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)	78
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)	65

TECHNISCHE DATEN MOTOR

Motor marke	KOHLER
Motor Typ	KDW702
Verteilung	Diesel O.H.V.
Start	Elektrisch
Ölschutz	OUI
Hubraum (cm ³)	690
Kapazität Öl inkl. Filter (l)	1,6

TECHNISCHE DATEN GENERATOR

Technologie	Ringe und Bürste
Regelung AVR	Nein
Schutzklasse	IP 23
Isolierklasse	H

BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALTkasten

1 Anschluss 230V 10/16A - Überlastschutz + 3 Steckdosen 230V 16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 400V 16A - Überlastschutz + Notaus-Schalter + Betriebsstundenzähler + Anzeige + APM202

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (cm)	121,1
Breite (cm)	79
Höhe (cm)	105,6
Nettogewicht (kg)	315

VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	122,2
Breite (cm)	80,4
Höhe (cm)	105,6
Gewicht (lbs)	321
Palettentyp	
Anzahl der Kartons pro Palette	
Palettenhöhe (cm)	
Palettengewicht verpackt (kg)	



KOHLER®

14 janv.. 24

DIESEL 15 LC TA SILENCE C5 RCD - PORTABLE POWER – STROMERZEUGER DIESEL SILENCE

Nicht verbindliches Dokument - Im Rahmen der Qualitätsverbesserung seiner Erzeugnisse behält sich SDMO Industries das Recht vor, alle in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France – portable.kohlerpower.com



ZUBEHÖR GELIEFERT

Betriebs- und Wartungsanleitung
Aufhängöse
Wartungsfreie Batterie
Betriebsstundenzähler

OPTIONEN

STD-FR	Compliant to NF-C15-401
3499231002834	RSTART2 - Funkfernbedienung mit Ein/Aus-Taste. Erfordert eine Stromerzeuger, die mit einem APM202/APM303 ausgestattet ist
3499231001134	VERSO 50 Tri 25 A - Automatische Quenumkehrung bei dreiphasigem Netzstroms 25A (einschließlich Batterieladegerät) für eine Anlage bis 10 KVA. Erfordert eine Stromerzeuger, die mit einem APM202/APM303 ausgestattet ist.
3499231004012	VERSO 10 T 40A - Manuelle Quenumschalter erlaubt den Anschluss eines dreiphasigen Stromerzeugers an eine Hausnetz
RKB6	RKB6 - Transportkarren-Bausatz für DIESEL 10 LC SILENCE - 15 LC SILENCE ; Pannensichere Räder Ø 290 mm
R08F	R08F - Straßenanhänger mit Knickdeichsel (zulässiges Gesamtgewicht <570 Kg mit Zulassung) für Diesel 10/12/15/16 LC SILENCE. Nettogewicht: 188 Kg. Gesamte Abmessungen: 2,94 X 1,48 X 0,65 m.
3499231004678	RKDS6 - Wartungssatz für DIESEL 10 SILENCE - 12 SILENCE - 15 SILENCE - 16 SILENCE inkl. Ölfilter, Kraftstofffilter und Luftfilter
RAP	RAP - adapter für Industriesteckdosen, mit dem ein 230-V-Gerät an eine Industriesteckdose angeschlossen werden kann.
RPM	RPM - Steckdosensatz für alle Modelle: 2 Steckdosen 16A /230V , 1 Steckdose CEE17 16A/230V, 1 Steckdose 32A/230V, 1 Steckdose 16A/400V
RPQ	RPQ - 1m Erdspeiß, geliefert mit einem 2m 10mm2 Netzkabel