

Artikelnummer: 128511

Kurzbeschreibung: Spaanbak Bauer SMGU 270, olie- & waterdicht gelast, 270l, gegalvaniseerd

Langbeschreibung: Spaanbak Bauer SMGU 270, olie- & waterdicht gelast, in div. kleuren, 270 l: Dankzij de extreem lage totale hoogte is de Bauer SMGU 270 spaancontainer ideaal voor gebruik onder machines en helpt bij het effectief scheiden van vloeistoffen en vaste stoffen. Dit is te danken aan de zeefdrukplaat en de "1" aftapkraan, die zijn taak betrouwbaar uitvoert. De container is olie- en waterdicht gelast, het stabiele basisframe is voorzien van vorkplaatsen. De hoogte van de gietrand is 350 mm, waardoor de truck eenvoudig van elke hoogte kan worden gekanteld door aan een touw uit de vorkheftruckstoel te trekken. De kuipplaat heeft een omtreklijstprofiel en kan achteraf worden voorzien van eventuele rollen. Meer details:- Verkrijgbaar in verschillende kleuren- Beschikbaar laadvermogen: vanaf 1000 kg- Buitenafmetingen: B 780 x D 1385 x H 450 mm.- Inhoud activa: 270 l binnenafmetingen van de drive-in zakken: B 200 x H 60 mm.- Afmeting tussen de ingangsvakken: 150 mm

