

Nass-/Trockensauger
wetCAT 120 RH

Zum Saugen von Flüssigkeiten, Spänen und anderen Feststoffpartikeln



Artikelnummer ▼

7002110

Verfügbarkeit ▼

Auf Lager
Sofort lieferbar

Marke ▼

Cleancraft

Katalogverzeichnis ▼

Reinigungstechnik » Sauger » Nass-/Trockensauger »
Serie wetCAT RH / IRH

Bestellung ▼

Ab 1 Stück



Versandinformationen ▼

Verpackungsmaße		Gewichte		Versand	
Länge	448 mm	Bruttogewicht	10 kg	Versandart	Paketdienst
Breite	390 mm	Nettogewicht	9 kg	Inhalt	1 Stück
Höhe	650 mm				

Beschreibung ▼

- Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- Anlaufautomatik beim Einschalten eines angeschlossenen Elektrowerkzeugs
- Auslassventil am Behälter für einfaches Entleeren von Flüssigkeiten
- Manuelle Filterabreinigung für freie Filter und gleichbleibend hohe Saugkraft
- Inklusive zweiteiligem Aluminium Saugrohr
- Blasfunktion zum Reinigen von schwer erreichbaren Lücken
- Praktische, verstellbare Halteklammern zum sauberen Verstauen des Kabels

Lieferumfang ▼

- Schlauch 2,0 m mit Anschluss und Griffstück (7013520)
- Flachdüse (7013521)
- Runddüse mit Bürste (7013522)
- Bodendüse mit Klappbürste (7013523)
- Bodendüse nass/trocken (7013524)
- Saugrohr Ø 35 mm / 3 x 0,33 m, Aluminium (7013525)
- HEPA Filter (7013526)

Technische Daten ▼

Allgemeine Informationen			
Saugertyp	nass und trocken	Luftmenge	1800 l/min
Filteroberfläche	2889 cm ²	Behältervolumen	20 l
Behältermaterial	Kunststoff	Schlauchdurchmesser	35 mm
Schalldruckpegel	76 dB(A)	Kabellänge	8.5 m
Motor(en) Anzahl	1	Unterdruck	160 mbar
Abmessungen und Gewichte			
Länge (Produkt) ca.	429 mm	Breite/Tiefe (Produkt) ca.	368 mm
Höhe (Produkt) ca.	645 mm	Gewicht (Netto) ca.	9 kg
Elektrische Daten			
Anschlussspannung	220 – 240 V	Phase(n)	1 Ph
Stromart	AC	Netzfrequenz	50 Hz
Aufnahmeleistung	1,2 kW		

Ausstattung ▼

Antistatisch	✓	Saugrohrhalterung	✓
Kabelhalterung	✓	Schlauch und Düsensatz	✓
Integrierte Steckdose für Elektrowerkzeuge	✓	Motorschutz	✓
Kartuschenfilter	✓		

Zubehör ▼




Schlauch 2,0 m mit Anschluss und Griffstück

Artikelnummer ▼ 7013520
Verfügbarkeit ▼ Auf Lager
 Sofort lieferbar
Bestellung ▼ Ab 1 Stück



Preisinformationen ▼



Bodendüse mit Klappbürste

Artikelnummer ▼ 7013523
Verfügbarkeit ▼ Auf Lager
 Sofort lieferbar
Bestellung ▼ Ab 1 Stück



Preisinformationen ▼




Flachdüse

Artikelnummer ▼ 7013521
Verfügbarkeit ▼ Auf Lager
 Sofort lieferbar
Bestellung ▼ Ab 1 Stück



Preisinformationen ▼



Bodendüse nass/trocken

Artikelnummer ▼
7013524

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



Saugrohr Ø 35 mm / 3 x 0,33 m, Aluminium

Artikelnummer ▼
7013525

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Satz

Preisinformationen ▼




Abluftfilter HEPA E10

Artikelnummer ▼
7013526

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



Filterbeutel

Artikelnummer ▼
7013530

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 VE (10 Stück)

Preisinformationen ▼




Runddüse mit Bürste

Artikelnummer ▼
7013522

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼




Schlauch Ø 35 mm / 5 m mit Anschluss und Griffstück

Artikelnummer ▼
7013527

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



Universaladapter Ø 33 / 36 / 38 / 40 / 42 / 44

Artikelnummer ▼
7013528

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



Die angegebenen Preise sind freibleibend. Preisänderungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Bamberg. Als Erfüllungsort gilt Hallstadt als vereinbart.