



## Beschrijving:

Brandstofjerrycan PREMIUM, 5 l, geel, HD-PE met UN-goedkeuring voor benzine, diesel en andere gevaarlijke goederen

- voldoet aan de hoogste veiligheidseisen, robuust en ongevoelig voor impact
- dankzij zware kwaliteit bijzonder lage permeatie (neutrale geur)
- TÜV-gecertificeerde productie en E10-geschikt
- met een in de jerrycanbehuizing geïntegreerde uitloopbuis voor dieselveertuigen met beveiliging tegen het tanken van de verkeerde brandstof (art.-nr. 819100)
- incl. uitloopbuis en onverliesbare kinderbeveiligingsschroefdop, rood
- voor het labelen (volgens de GHS-regelgeving en het ADR) van jerrycans gevuld met brandstof raden we onze gevaarsidentificatielabels art. nr. aan. 306100
- geen roestdeeltjes en lagere temperatuurgeleiding in vergelijking met metalen bussen
- op aanvraag: Branding, etikettering en individuele kleur mogelijk
- aparte accessoires en reserveonderdelen beschikbaar, zoals veiligheidsvulsystemen, uitloopbuizen, gevaarsaanduidingsetiketten (306100)
- Toelatingsnummer UN 3H1/Y/120/.../D/BAM 15505-huen
- w = binnen-Ø van de vulopening = 29 mm / a = schroefdraad buiten-Ø = 38 mm
- d=Diepte=147 mm b=Breedte=265 mm h=Hoogte=247 mm Aandraaimoment Vast met de hand

## Informatie:

### Artikel

Artikelnummer	<b>800600</b>
GTIN	<b>4007228800609</b>
Douanetarief	<b>39233090</b>
Verpakkingseenheid (PU)	<b>12</b>

Kleur	<b>geel</b>
Volume in L	<b>5</b>
Gewicht (kg)	<b>0,53</b>
D x B x H (mm)	<b>147 x 265 x 247</b>

### Buitenverpakking

Inhoud in stukken	<b>12</b>
D x B x H (mm)	<b>805 x 605 x 270</b>

Brutogewicht VE kg	<b>7,22</b>
--------------------	-------------

### Pallet

Aantal kartonnen	<b>16</b>
Aantal lagen	<b>8</b>
D x B x H (m)	<b>1,2 x 0,8 x 2,31</b>

Kartonnen dozen per laag	<b>2</b>
Gewicht (kg)	<b>135,52</b>