



## Beschrijving:

Brandstofjerrycan PROFI 20 l, zwart, HD-PE met UN-goedkeuring voor benzine, diesel en andere gevaarlijke goederen

- voldoet aan de hoogste veiligheidseisen, robuust en bestand tegen schokimpact
- TÜV-gecertificeerde productie en E10-geschikt
- compact stapelbaar en passend in jerrycanhouder art.-nr. 435500
- met een in de jerrycanbehuizing geïntegreerde uitlopbuis en onverliesbare kinderbeveiligingsschroefdoop, zwart
- voor het labelen (volgens de GHS-regelgeving en het ADR) van jerrycans gevuld met brandstof raden we onze gevaarsidentificatielabels art. nr. aan. 306100
- geen roestdeeltjes en lagere temperatuurgeleiding in vergelijking met metalen bussen
- op aanvraag: Branding, etikettering en individuele kleur mogelijk
- losse accessoires en reserveonderdelen verkrijgbaar, bijv. afvoerbuizen, gevaarsidentificatielabels (306100)
- Toelatingsnr. UN 3H1/Y1.0/150../D/BAM 12924-huen
- w = binnen-Ø van de vulopening = 29 mm / a = schroefdraad buiten-Ø = 38 mm
- d=diepte=165 mm b=breedte=350 mm h=hoogte=495 mm
- Aantrekoppel: 8 Nm

## Informatie:

### Artikel

Artikelnummer	<b>802042</b>
GTIN	<b>4007228801934</b>
Douanetarief	<b>39233090</b>
Verpakkingseenheid (PU)	<b>3</b>

Kleur	<b>zwart/grijs</b>
Volume in L	<b>20</b>
Gewicht (kg)	<b>1,25</b>
D x B x H (mm)	<b>165 x 350 x 495</b>

### Buitenverpakking

Inhoud in stukken	<b>3</b>
D x B x H (mm)	<b>530 x 395 x 545</b>

Brutogewicht VE kg	<b>4,35</b>
--------------------	-------------

### Pallet

Aantal kartonnen	<b>16</b>
Aantal lagen	<b>4</b>
D x B x H (m)	<b>1,2 x 0,8 x 2,33</b>

Kartonnen dozen per laag	<b>4,0</b>
Gewicht (kg)	<b>89,6</b>