

TECHNISCHES DATENBLATT

Modell SP90

Intact Solar-Power

Nennspannung	12 Volt
Nennkapazität (5H at 25°C)	90 Ah
Gewicht "trockener Batterie"	14,0 Kg
Gewicht "gefüllt und geladener Batt."	18,0 Kg
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	1,28 +/- 0,01 Kg/l (25°C)
Elektrolytmenge	3,6 ltr.
Ausführung	Weißer Kasten aus PP, Schwarzer Deckel, Schraubstopfen
Bodenleiste	B 3
Abmessungen	278 x 175 x 190 mm (L X B X H)
Layout	Schaltung 0 / Endpolart 1
Ausführung	verstärkte Gitterplatten mit Sonderisolation
Polausführung	Ø 19.5 / 17.9 mm
Entgasung	Monodeckel
Einsatzgebiet	Spezialbatterie für Langzeitentladung
Zyklusfestigkeit	ja
Garantie	12 Monate
Auslieferungszustand	trocken vorgeladen / gefüllt und geladen

