

## BS-ROLLEN

### Bockrolle

Traglast 1300 kg, Bereifung  
Polyurethan, Durchmesser x Breite  
250 x 50 mm, Nabe mit Kugellager,  
Naben Länge x Ø 60 x 25 mm, Felge  
aus Gusseisen, Befestigung mit  
Platte, Länge x Breite 138 x 110 mm



BS ROLLEN

Artikelnummer: 502887

## BS-ROLLEN Schwerlastrad

### Bockrolle

Bockrolle


- Traglast 1300 kg
- Bereifung Polyurethan
- Durchmesser x Breite 250 x 50 mm
- Nabe mit Kugellager
- Naben Länge x Ø 60 x 25 mm
- Felge aus Gusseisen
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Befestigung mit Platte, Länge x Breite 138 x 110 mm
- Schraubloch Abstand 105x75/80 mm, Schraubloch-Ø 11 mm

## Technische Details




Fördertechnik	Rollen	Feststeller	ohne
Rollentyp	Schwerlasträder	Fadenschutz	nein
Bauform	Bockrolle	Gesamthöhe	295 mm
Traglast	1300 kg	Nabenhöhe	60 mm
Bereifung	Polyurethan	Nabenbohrung	25 mm
Rad-Ø	250 mm	Radbreite	50 mm
Material Felge	Gusseisen	Länge Platte	138 mm

Radlager	Kugellager	Breite Platte	110 mm
Geeignet für Bodentyp	glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben, rau/uneben	Schraubloch Abstand	105x75/80 mm
Befestigungselement	Platte	Schraubloch Ø	11 mm
elektrisch leitend	nein	Oberfläche Gehäuse	verzinkt
Material Gehäuse	Stahl	Gewicht	7,55 kg

## Zubehör

502896		Rad, Traglast 1300 kg, Bereifung Polyurethan, Durchmesser x Breite 250 x 50 mm, Nabe mit Kugellager, Naben Länge x Ø 60 x 25 mm, Felge aus Gusseisen
--------	---	--

## Dazu passt auch ...

400701		Rechteckbehälter, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 660 x 432 mm, Inhalt 135 l, Aus Polyethylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Unterbau Rollen
438985		Lenkrolle, Traglast 175 kg, Mit Kunststoff-Bereifung, Durchmesser x Breite 125 x 35 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 105 x 80 mm
763068		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände durchbrochen, Boden durchbrochen