




## FENDA

**Standleuchte, A60, schwarz, ohne Schirm, max. 40W**

Die in chrom und schwarz erhältliche FENDA Standleuchte aus unserem MIX & MATCH Leuchtensystem ermöglicht eine individuelle Zusammenstellung mit FENDA Leuchterschirmen. Durch den verbauten E27 Sockel ist die Leuchte für LED- und Energiesparleuchtmittel geeignet.



## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	155490
Fassung	E27
Anzahl Fassungen	1
IP Code	IP 20
Schlagfestigkeitsklasse	IK 03
Schlagfestigkeit	0.35 Joule
Montage	Mobil
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Schutzklasse	II
Wattage	40 W
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Farbe	schwarz
Breite	65 cm
Höhe	133.5 cm
Nettogewicht	2.08 kg
Bruttogewicht	2.395 kg
BIG WHITE Seite	448

## Leuchtmittlempfehlung

1005302	A60 E27 , LED Leuchtmittel weiß 13,2W 2700K CRI90 220°
1005301	A60 E27 , LED Leuchtmittel weiß 9W 2700K CRI90 220°
1005317	A60 E27 tunable smart , LED Leuchtmittel weiß 9W 2700-6500K CRI90 230°
1005304	A60 E27 , LED Leuchtmittel gefrosted 7,5W 2700K CRI90 320°