

Artikelnummer: 129803

Kurzbeschreibung: Rohr-Stirnwandwagen, 850 x 500 mm

Langbeschreibung: Rohr-Stirnwandwagen, 850 x 500 mm: Stahlrohr (a'Ëœ 26,9 x 1,75 mm) fest auf Grundrahmen geschwei sst. Lenkrollen mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen, nicht drehbar, mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt. Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buche-Dekor. Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr. Pulverbeschichtung: Enzianblau (RAL5010).
Ladefläche: B 850 x T 500 mm
Au ssenma ss: B 970 x T 500 mm
Schiebegriffhöhe: 950 mm
Rad a'Ëœ: 160 mm



Ladeflächenhöhe: 245 mm
Tragkraft: 400 kg
Eigengewicht: 27 kg

EAN/GTIN: 4250448500099