

## Cascoo roulette fixe

force 350 kg, diamètre 160 mm,  
longueur moyeu 59 mm, avec  
bandage polyuréthane, moyeu  
avec roulement à rouleaux, jante en  
polyamide, jante avec pare-fils,  
fixation avec panneau

Numéro d'article: 243234



### roulette fixe

- force 350 kg
- diamètre 160 mm
- longueur moyeu 59 mm
- avec bandage polyuréthane
- moyeu avec roulement à rouleaux
- espacement des trous des vis 105x84/76 mm
- jante en polyamide
- jante avec pare-fils
- boîtier en acier galvanisé en bleu
- fixation avec panneau

## Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	élément de fixation	panneau
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	matériau de boîtier	acier
modèle	roulette fixe	frein	sans
charge	350 kg	pare-fils	oui
pneumatique	polyuréthane	longueur de moyeu	59 mm

Ø de roue	160 mm	distance trou de vis	105x84/76 mm
matériau de jante	polyamide	surface de boîtier	galvanisé
roulement	roulement à rouleaux	Poids	1,38 kg