Denios
Chauffage au sol

pour fût avec capacité 1 - 200 l, puissance 900 W, équipé de avec régulateur de température analogique

Numéro d'article: 271986

Chauffage au sol

- pour fût avec capacité 1 - 200 l
- surface avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- hauteur x largeur x profondeur 105 x 600 x 880 mm
- câble longueur 2 m
- puissance 900 W
- température jusqu'à 150 °C
- équipé de avec régulateur de température analogique
- indice de protection IP40 : corps étrangers > 1mm, pas de protection des eaux

Détails techniques

type de récipient	Accessoires	profondeur	880 mm
pour type de récipient	fût	longueur de câble	2 m
pour capacité	1-200 l	puissance	900 W
matériau couche extérieure	acier	température jusqu'à	150 °C
surface	finition peinture époxy	alimentation	230 V
couleur	bleu	équipement accessoires	régulateur de température

			(analogique)
hauteur	105 mm	indice de protection IP	40 : corps étrangers > 1mm, pas de protection des eaux
largeur	600 mm	Poids	14,8 kg