

VARIOfit chariot avec barre de poussée

force 150 kg, plateau longueur x largeur 900 x 600 mm, plateforme en aluminium, rehausse 1 ridelle (ajourée), barre de poussée rabattable, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec EasySTOP, avec bandage TPE

Numéro d'article: 402056



VARIOfit



12
YEARS
WARRANTY



VARIOfit Chariot avec barre de poussée

Force 150 kg

chariot avec barre de poussée





- force 150 kg
- plateau longueur x largeur 900 x 600 mm
- plateforme en aluminium
- rehausse 1 ridelle (ajourée)
- barre de poussée rabattable
- hauteur 220 mm
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec EasySTOP

- Ø de roue 160 mm
- avec bandage TPE
- 12 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	matériau	aluminium
type de chariot	chariots à dossier	poignée	1 pièce
type de chariot à dossier	chariot avec barre de poussée	pneumatique	TPE
charge	150 kg	disposition des roues	rectangulaire
rabattable	oui	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
fonction rabattable	barre de poussée rabattable	Ø de roue	160 mm
longueur de plateau	900 mm	équipement roue	roulettes pivotantes avec EasySTOP
largeur de plateau	600 mm	hauteur	220 mm
matériau de plateforme	aluminium	garantie	12 années
rehausses	1 ridelle (ajourée)	Poids	19 kg
emboîtable	non		

Cela s'adapte aussi ...

215911		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieure 400 x 300 x 270 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique
505133		ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm