

Rollcart diable porte-chaises

force 250 kg, pelle largeur x profondeur 300 x 225 mm, avec bras supports à hauteur réglable vissés, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage air sur jante plastique

Numéro d'article: 402088



Rollcart Diabie porte-chaises

Force 250 kg

diable porte-chaises

- force 250 kg
- hauteur x largeur 1300 x 530 mm
- pelle largeur x profondeur 300 x 225 mm
- avec bras supports à hauteur réglable vissés
- protection de la charge avec bras supports avec revêtement en caoutchouc
- structure en acier (soudé)
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- avec protection contre les blessures grâce aux poignées de sécurité en plastique haute résistance
- roues avec bandage air sur jante plastique
- moyeu avec roulement à rouleaux



Détails techniques

appareil de manutention	diabie de manutention	pneumatique	air
type de diabie de manutention	diabie porte-chaises	matériau de jante	plastique
charge	250 kg	roulement	roulement à rouleaux
matériau	acier	poignée de sécurité	oui
matériau de finition	soudé	hauteur	1300 mm
largeur de pelle	300 mm	largeur	530 mm
profondeur de pelle	225 mm	équipement diabie	bras supports à hauteur réglable
rabattable	non	surface	finition peinture époxy
protection de la charge	bras supports avec revêtement en caoutchouc	couleur	bleu gentiane // RAL5010
patins pour escaliers	non	Poids	15 kg

Cela s'adapte aussi ...

149740		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 320 x 400 x 300 mm, en polypropylène en gris/bleu, Parois plein, fond plein
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm