

## bac gerbable

hauteur x largeur x profondeur 300 x 1200 x 1000 mm, force 700 kg, avec laquage, parois ajourés, fond plein



Numéro d'article: 517866

## Caisse-palette en tôle d'acier

### modèle bas

bac gerbable

- hauteur x largeur x profondeur 300 x 1200 x 1000 mm
- hauteur de remplissage 200 mm
- force 700 kg
- capacité de gerbage 2800 kg
- en tôle
- avec laquage
- parois ajourés
- fond plein
- largeur d'entrée côté longueur/largeur 860 / 1060 mm

## Détails techniques

type de récipient	bac gerbable	possibilité de passage au-dessous	oui
norme européenne	oui	Largeur d'entrée côté longueur	1060 mm
hauteur	300 mm	Largeur d'entrée côté largeur	860 mm
hauteur de remplissage	200 mm	soubassement	pieds
longueur	1200 mm	dispositif de support	aucune
largeur	1000 mm	couvercle	non

matériau	tôle	convient pour aliments	non
structure de cloison	ajourés	considération comme matière dang	non
soubassement	plein	charge	700 kg
gerbable	oui	capacité de gerbage	2800 kg
gerbable avec	coin de gerbage	surface de récipient	laqué
emboîtable	non	Poids	40 kg

## Cela s'adapte aussi ...

208879		fût à couvercle, hauteur x Ø 610 x 400 mm, capacité 60 l, pour produits dangereux solides, en polyéthylène, fût / couvercle bleu / noir
210742		barre de protection anti-collision, élément : droit, convient pour le intérieur, hauteur x longueur 86 x 800 mm, en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure en jaune/noir, à cheviller dans la plaque de fond, 4 perçages préparés
240194		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 800 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage nylon, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche simple avec bandage nylon, largeur x Ø 100 x 82 mm
529930		escabeau universel léger, accès à un côté, 6 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), estrade avec inserts antidérapants, hauteur 1,25 m, estrade largeur x profondeur 250 x 250 mm, en aluminium