

## BS-ROLLEN

### roulette pivotante avec frein

force 60 kg, avec bandage TPE, diamètre x largeur 75 x 25 mm, moyeu avec roulement à billes, double blocage, jante en plastique, jante avec pare-fils, fixation avec trou de fixation, Ø 10,2 mm

lot 2 pièce

Numéro d'article: 526451



BS ROLLEN

## BS-ROLLEN Roulette pour machines non tachante

### Roulette pivotante avec frein

roulette pivotante avec frein

- force 60 kg
- avec bandage TPE
- Non tachante
- diamètre x largeur 75 x 25 mm
- moyeu longueur x Ø 28 x 6 mm
- moyeu avec roulement à billes
- double blocage
- jante en plastique
- jante avec pare-fils
- boîtier en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- fixation avec trou de fixation, Ø 10,2 mm
- Palier de pivotement avec roulement à billes

## Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	matériau de boîtier	acier
type de roulettes	roulette pour appareils	palier de pivotement	roulement à billes
modèle	roulette pivotante	frein	double blocage
charge	60 kg	pare-fils	oui

pneumatique	TPE	hauteur totale	103 mm
Ø de roue	75 mm	longueur de moyeu	28 mm
matériau de jante	plastique	trou de moyeu	6 mm
roulement	roulement à billes	largeur de roue	25 mm
élément de fixation	trou de fixation	portée	38 mm
conducteur d'électricité	non	propriété surface de roulement	Non tachante
trou de fixation	10,2 mm	surface de boîtier	galvanisé

## Accessoires

526452



roue, force 60 kg, avec bandage TPE, diamètre x largeur 75 x 25 mm, moyeu avec roulement à billes, jante en plastique, jante avec pare-fils

## Cela s'adapte aussi ...

400701



cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes

438985



roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm

763068



bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés