

# Datenblatt

## Fujitsu Display E24T-7 LED Display

All-round-Display: 61 cm (24 Zoll) Widescreen  
Die besten Energiesparlösungen für Büroanwendungen

Das FUJITSU Display E24T-7 LED kombiniert komfortable Ergonomie mit führender energiesparender Technologie.  
Energieeffizienz, Klasse A+

Kurze Reaktionszeit (typ.) von 5 ms, perfekt fürs Büro, Internet und mehr  
Bewährte Umweltverträglichkeit dank TCO Display 6.0, ENERGY STAR® 6.0 und EPEAT-Silberzertifikat

Repräsentatives Design mit schlankem Gehäuse in Mattschwarz, Lautsprecher und Netzteil integriert

Volle Unterstützung für Fujitsu ESPRIMO Q und Fujitsu FUTRO Backpack-Lösungen



# Technische Details

## Besondere Merkmale

Panel mit LED-Hintergrundbeleuchtung, Option: „Seitenverhältnis beibehalten“

## Ergonomischer Standfuß

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Standfuß                          | abnehmbar      |
| Höhe Bild über Schreibtisch (min) | 95 mm          |
| Neigungswinkel                    | -3.5° / +21.5° |

## Bildleistung

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Panel und Hintergrundbeleuchtung   | TN/LED                         |
| Bildschirm-Oberflächenbehandlung   | Non-Glare, 3H-Hartbeschichtung |
| Kontrast – typisch                 | 1000:1                         |
| Kontrast – erweitert               | 20,000,000:1                   |
| Reaktionszeit – typisch            | 5 ms                           |
| Betrachtungswinkel (H/V) - typisch | 170°/160°                      |
| Farbleistung                       | 16,7 Millionen Farben (Hi-FRC) |
| Helligkeit – typisch               | 250 cd/m2                      |

## Größe und Auflösung

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Bildformat               | 16:9  |
| Diagonalgröße            | 61 cm (24 Zoll)   |
| Auflösung (nativ)        | 1.920 x 1.080 Pixel (empfohlen)   |
| Auflösung (interpoliert) | 1.680 x 1.050 Pixel, 1.440 x 900 Pixel, 1.360 x 768 Pixel, 1.280 x 1.024 Pixel, 1.280 x 768 Pixel, 1.152 x 870 Pixel, 1.024 x 768 Pixel, 832 x 624 Pixel, 800 x 600 Pixel, 720 x 400 Pixel, 640 x 480 Pixel |
| Bildgröße                | 531 x 299 mm  |
| Pixelabstand             | 0,277 mm  |

## Frequenzen

|            |             |
|------------|-------------|
| Horizontal | 30 - 83 kHz |
| Vertikal   | 55 - 76 Hz  |

## Connectivity

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| HDMI                | 1 x HDMI                     |
| DVI                 | 1x DVI-D (HDCP)              |
| VGA/D-SUB           | 1 x D-SUB                    |
| Audio-Signalausgang | 3,5 mm-Stereo-Klinkenstecker |
| Audio-Signaleingang | 3,5 mm-Stereo-Klinkenstecker |
| Audioausgang        | 2 x 2.0 W                    |
| HDMI-Audio          | Ja                           |

## Einfache Menübedienung

|                     |  |
|---------------------|--|
| Sprachen            | Arabisch, Chinesisch (vereinfacht), Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Hebräisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch |
| Helligkeit/Kontrast | Helligkeit, Kontrast   |
| Farbe               | 6500K, 7500K, 9300K, Benutzerdefinierte Farbe  |
| Bildanpassung       | H-Position, V-Position, Takt, Phase  |
| Audio               | Stummschaltung, Mengen   |
| Information         | Modellbezeichnung, S/N, Auflösung/Modus, Signaleingang   |

## Stromverbrauch (typisch, ohne Ton)

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Soft-Switch aus               | 0.2 W      |
| Energiesparmodus              | 0.2 W      |
| Betrieb mit EPA-Einstellungen | 18,3 W     |
| Max. Betriebshelligkeit       | 23,2 W     |
| Netzteilanzeige               | integriert |
| Leistungshinweise             | ohne Ton   |

## Elektrische Anschlusswerte

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Nennspannungsbereich | 100 V - 240 V |
|----------------------|---------------|

|  |   |
|--|---|
| Nennfrequenzbereich                        | 50 Hz - 60 Hz   |
| Schutzklasse                               | 1   |
| <b>Compliance</b>                          |   |
| Europa                                     | Energieeffizienz, Klasse A+, CE-Zertifizierung gemäß EU-Richtlinie 2004/108/EWG, EN 60950, RoHS, WEEE, IT-Eco-Declaration   |
| Modell                                     | W2413   |
| Russland                                   | EAC   |
| USA/Kanada                                 | FCC Klasse B, cUL, CSA  |
| Australien / Neuseeland                    | C-Tick (geplant)  |
| Saudi-Arabien                              | SASO  |
| Weltweit                                   | TCO-Displays 6.0, ENERGY STAR® 6.0, EPEAT® Silver (bestimmte Regionen), ISO9241-307 (Pixelfehlerklasse I)   |
| Compliance, Link                           | <a href="http://globalsp.ts.fujitsu.com/sites/certificates">http://globalsp.ts.fujitsu.com/sites/certificates</a>   |
| <b>Qualität und Zuverlässigkeit</b>        |   |
| MTBF (nachgewiesen)                        | 50,000 h  |
| <b>Abmessungen/Gewicht/Umgebungsgrößen</b> |   |
| Abmessungen ohne Standfuß (B x T x H)      | 565,4 x 56,5 x 339,9 mm<br>22,26 x 2,22 x 13,38 Zoll  |
| Abmessungen mit Standfuß (B x T x H)       | 565,4 x 202,94 x 411,9 mm<br>22,26 inch x 7,99 x 16,22 Zoll   |
| Gewicht (verpackt)                         | 4,63 kg<br>10,33 lbs  |
| Gewicht (unverpackt)                       | 3,39 kg<br>7,76 lbs   |
| Gewicht (nur Monitor)                      | 2,9 kg<br>6,63 lbs  |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb            | 0 - 40 °C   |
| <b>Schlussbestimmungen</b>                 |   |
| Schlussbestimmungen                        | VESA DDC/CI, Flacher Display-Montageadapter VESA MIS-D 100 C, Kensington-Schloss-Vorbereitung   |
| Farbe                                      | Schwarz   |
| <b>Lieferumfang</b>                        |   |
| Mitgeliefertes Displayzubehör              | D-SUB-Datenkabel 1,8 m<br>Audiokabel 1,8 m<br>Netzkabel für Wandsteckdose (Euro-Schuko-Typ CEE7) 1,8 m<br>Quickstart-Flyer<br>Quickstart-Handbuch<br>Garantieheft |
| Mitgeliefertes Displayzubehör – Hinweise   | Datenkabel und Audio-Kabel vom Display abziehbar  |
| <b>Bestellinformationen</b>                |   |
| Bestellnummer                              | S26361-K1539-V160   |
| Länderspezifische Bestellnummer            | BDL:K1539V140-UK - with UK power cable, mandatory for Arabian countries   |
| EAN-Code                                   | 4053026617413   |
| <b>Garantie</b>                            |   |
| Gewährleistungszeit                        | 3 Jahre (hängt vom Land ab)   |
| Service Level                              | Collect & Return Service (abhängig von spezifischen Länderanforderungen)  |
| Garantiebedingungen und -bestimmungen      | <a href="http://support.ts.fujitsu.com/warranty">http://support.ts.fujitsu.com/warranty</a>   |
| Ersatzteilverfügbarkeit                    | 5 Jahre nach Ende der Produktlebensdauer  |
| Service-Weblink                            | <a href="http://www.fujitsu.com/fts/services/support">http://www.fujitsu.com/fts/services/support</a>   |

# Weiterführende Informationen

## Fujitsu OPTIMIZATION Services

In addition to FUJITSU Display E24T-7 LED, Fujitsu provides a range of platform solutions. They combine reliable Fujitsu products with the best in services, know-how and worldwide partnerships.

### Fujitsu Portfolio

Build on industry standards, Fujitsu offers a full portfolio of IT hardware and software products, services, solutions and cloud offering, ranging from clients to datacenter solutions and includes the broad stack of Business Solutions, as well as the full stack of Cloud offering. This allows customers to leverage from alternative sourcing and delivery models to increase their business agility and to improve their IT operation's reliability.

### Computing Products

[http://de.fujitsu.com/it\\_trends/dynamic\\_infrastructures/products/index.html](http://de.fujitsu.com/it_trends/dynamic_infrastructures/products/index.html)

### Software

[http://solutions.ts.fujitsu.com/software-catalog/start\\_de.php](http://solutions.ts.fujitsu.com/software-catalog/start_de.php)

## Weiterführende Informationen

Learn more about FUJITSU Display E24T-7 LED, please contact your Fujitsu sales representative or Fujitsu Business partner, or visit our website.  
<http://www.fujitsu.com/fts/displays>

## Fujitsu Green Policy Innovation

FUJITSU Green Policy Innovation ist unser weltweites Projekt um negative Umwelteinflüsse zu reduzieren. Mithilfe unseres globalen Know-hows möchten wir über die IT zur Schaffung einer nachhaltigen Umwelt für zukünftige Generationen beitragen. Weitere Informationen finden Sie unter: <http://www.fujitsu.com/global/about/environment/>



## Copyright

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich der Rechte an geistigem Eigentum. Änderung von technischen Daten vorbehalten. Lieferung nach Verfügbarkeit. Es kann keine Garantie für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der Daten und Abbildungen übernommen werden.

Bei Namen kann es sich um Marken und/oder urheberrechtlich geschützte Bezeichnungen des jeweiligen Herstellers handeln, deren Verwendung durch Dritte für deren eigene Zwecke die Rechte des jeweiligen Inhabers verletzen kann.

Weitere Informationen finden Sie unter [www.fujitsu.com/terms](http://www.fujitsu.com/terms)

Copyright © Fujitsu Technology Solutions

## Haftungsausschluss

Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Lieferung unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit. Haftung oder Garantie für Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der angegebenen Daten und Abbildungen ausgeschlossen. Wiedergegebene Bezeichnungen können Marken und/oder Urheberrechte sein, deren Benutzung durch Dritte für eigene Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.

## Kontakt

Fujitsu Technology Solutions GmbH  
Adresse: Mies-van-der-Rohe-Str. 8, 80807 München, Germany  
Telefon: 01805 372 100\*  
Fax: 01805 372 200  
Email: [cic@ts.fujitsu.com](mailto:cic@ts.fujitsu.com)  
Website: <http://de.fujitsu.com>  
2015-04-15 DE-DE

\* 0,14 €/min für Anrufe aus dem deutschen Festnetz, max. 0,42

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich der Rechte an geistigem Eigentum. Änderung von technischen Daten vorbehalten. Lieferung nach Verfügbarkeit. Es kann keine Garantie für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der Daten und Abbildungen übernommen werden.

Bei Namen kann es sich um Marken und/oder urheberrechtlich geschützte Bezeichnungen des jeweiligen Herstellers handeln, deren Verwendung durch Dritte für deren eigene Zwecke die Rechte des jeweiligen Inhabers verletzen kann.

Weitere Informationen finden Sie unter [www.fujitsu.com/terms](http://www.fujitsu.com/terms)

Copyright © Fujitsu Technology Solutions