

Termékinformációk

78 41 125

Electronic Super Knips®

DIN ISO 9654



- Huzalszorítóval – a huzalszakaszok nem ugranak le ellenőrizetlenül
- Keskeny fejjel
- Vágóélek plusz induktív edzéssel, vágóél keménység kb. 60 HRC
- Speciális szerszámacél, barnítva
- Precíziós fogók a legfinomabb vágómunkákhoz, például az elektronikában és finommechanikában
- Kőszőrült, nagyon éles, fazetta nélküli vágóélek
- A precíz formájú csúcsok a szomszédos vezetékeket is átvágják Ø 0,2 mm-től
- Nyírás ellenőrzött mikro-vágóél eltolással a legvékonyabb huzalok lehető legpontosabb vágása és a hosszú élettartam érdekében
- Csukló nemesacél szegeccsel
- Rendkívül könnyű járás a nem fárasztó munkavégzés érdekében
- Nyitórugóval és nyitáskorlátozással

Általános

Cikkszám	78 41 125
EAN	4003773040767
Fogó	barnított
Fej	barnított
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	57 g
Méret	125 x 65 x 12 mm
Szabvány	DIN ISO 9654

Műszaki jellemzők

Lágy huzal vágási méret (átmérő)	Ø 0,2 – 1 mm
Pofa hossza (B)	9 mm
Pofa vastagsága (illesztés) (D)	7,5 mm
Fejszélesség (A)	12,5 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk