

BS-ROLLEN zwenkwiel

BS ROLLEN

set bestaande uit: 4 zwenkwielen,
waarvan 2 met rem,
draagvermogen 70 kg, met rubber-
banden, diameter x breedte 100 x
30 mm, naaf met rollager, Dubbele
rem, velg van plaatstaal, met
corrosiebeschermende zinklaag,
velg met draadvangkappen,
bevestiging met plaat, lengte x
breedte 104 x 80 mm



Artikelnummer: 146815

BS-ROLLEN Set apparatenwielen

Set bestaande uit 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem

zwenkwiel

- set bestaande uit: 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem
- draagvermogen 70 kg
- met rubber-banden
- Niet-strepend
- diameter x breedte 100 x 30 mm
- naaf lengte x Ø 40 x 12 mm
- schroefgatafstand 84x64/76x56 mm, schroefgat-Ø 9 mm
- naaf met rollager
- Dubbele rem
- velg van plaatstaal, met corrosiebeschermende zinklaag
- velg met draadvangkappen
- behuizing van staal
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 104 x 80 mm

Technische details

transporttechniek rollen

draadvangkappen ja

roltype	transporttoestelwielen	totale hoogte	128 mm
set	ja	naaflengte	40 mm
set bestaand uit	4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem	naafboorgat	12 mm
bouwmodel	zwenkwiel	wielbreedte	30 mm
draagvermogen	70 kg	uitlading	34 mm
banden	rubber	loopvlak eigenschap	Niet-strepend
wiel-ø	100 mm	lengte plaat	104 mm
materiaal velg	plaatstaal	breedte plaat	80 mm
wiellager	rollager	afstand schroefgat	84x64/76x56 mm
bevestigingselement	plaat	schroefgat-ø	9 mm
elektrisch geleidend	nee	oppervlak velg	verzinkt
materiaal behuizing	staal	gewicht	3,8 kg
rem	Dubbele rem		