

## VARIOfit diable de manutention

force 250 kg, roues avec bandage caoutchouc plein, pelle largeur x profondeur 400 x 150 mm, structure en acier, soudé, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane

Numéro d'article: 202873



VARIOfit



12  
YEARS  
WARRANTY



## VARIOfit Diabie de manutention

### Force 250 kg

diabie de manutention

- force 250 kg
- pelle largeur x profondeur 400 x 150 mm
- hauteur x largeur 1100 x 620 mm
- structure en acier, soudé
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- avec protection contre les blessures grâce aux poignées de sécurité en plastique haute résistance
- roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique
- Ø de roue 260 mm
- moyeu avec roulement à billes

- 12 années de garantie

## Détails techniques

appareil de manutention	diabie de manutention	poignée de sécurité	oui
type de diabie de manutention	diabie de manutention	matériau de poignée	plastique
charge	250 kg	pneumatique	caoutchouc plein
largeur de pelle	400 mm	Ø de roue	260 mm
profondeur de pelle	150 mm	matériau de jante	plastique
matériau	acier	roulement	roulement à billes
matériau de finition	soudé	hauteur	1100 mm
surface	finition peinture époxy	largeur	620 mm
couleur	bleu gentiane // RAL5010	garantie	12 années
rabattable	non	Poids	18 kg
patins pour escaliers	non		

## Accessoires

202870		Lisses support pour diabie d'empilage, à accrocher, en acier
500327		Poignées pour diabie d'empilage, avec étrier sécurité, en plastique
521537		bandage increvable, pour diabie de manutention, bandage caoutchouc plein, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal

## Cela s'adapte aussi ...

149740		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 320 x 400 x 300 mm, en polypropylène en gris/bleu, Parois plein, fond plein
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm