

## Krause werkplatform

### Monto® StepTop®

bordes van zeefdrukplaat met fenolharscoating, bordes hoogte x breedte x diepte 470 x 300 x 1090 mm, 2 x 2 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), plaatsbesparend inklapbaar

Artikelnummer: 203423




## Krause Werkplatform Monto® StepTop®

### met inklapbare voeten

werkplatform

- bordes van zeefdrukplaat met fenolharscoating
- bordes hoogte x breedte x diepte 470 x 300 x 1090 mm
- trap beide zijden
- 2 x 2 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes)
- Verhoogde stabiliteit door hoekverstevingen bij de onderste trede
- plaatsbesparend inklapbaar
- ingeklapt 135 mm diep
- balklengte 0,5 m
- Antislip voetkappen aan het balkeinde
- belastbaar tot 150 kg
- gewicht 9 kg



- volgens DIN EN 131
- kwaliteitsgarantie TÜV getest
- 8 jaar garantie

## Technische details

stijgtechniek	werkplatform	klapfunctie	plaatsbesparend in-uitklapbaar
materiaal bordes	zeefdrukplaat	in-/uitklapdiepte	135 mm
materiaal treden/balken	aluminium	ladder voor op de trap	nee
hoogte sokkel	470 mm	versteviging	hoekverstevigingen bij de onderste trede
breedte sokkel	300 mm	veiligheidsbeugel	nee
diepte sokkel	1090 mm	verrijdbaar	nee
werkhoogte	2,45 m	onderbouw	Antislip voetkappen
gebruik	beide zijden	oppervlak bordes	m. fenolharscoating
treden aantal	2 x 2	norm	DIN EN 131
type trede/sport	trede(n) met traanplaatprofiel	certificering	TÜV getest
lengte paal	0,5 m	garantie	8 jaar
belastbaar tot	150 kg	gewicht	9 kg
in-/uitklapbaar	ja		

## Dit past ook bij ...

141394		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 297 x 640 x 288 mm, uitrusting: uitneembaar inzetelement voor kleine onderdelen, van polypropyleen in zwart/rood
149286		vignet, gecontroleerd conf. BetrSichV/DGUV, sticker, hoogte x breedte 90 x 40 mm
213058		tape, standaardkleur, van PVC in geel/zwart, band lengte x breedte 33 m x 75 mm
221260		duwbeugelwagen, draagvermogen 150 kg, lengte x breedte 740 x 480 mm, platform van staal met antislipmat, opbouw duwbeugel, duwbeugel in-/uitklapbaar, 2 zwenk- en 2 bokwielen
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
221388		noppenhandschoen, van polyamide in grijs/zwart met nitril-coating, antislip, afmeting 9
528920		afdekvlies, lengte x breedte 50 x 1 m, dikte 235 g/m <sup>2</sup> , van vlies/PE

