

## ZARGES

### trapladder

#### Comfortstep S

trap eenzijdig, 10 traanplaat treden met bekleding (incl. bordes), standhoogte 2,5 m, bordes breedte x diepte 300 x 250 mm, balklengte 3,4 m, Van aluminium, boom geëloxeerd

Artikelnummer: 219714



## ZARGES Ladder met treden Comfortstep S






trapladder

- trap eenzijdig
- 10 traanplaat treden met bekleding (incl. bordes)
- standhoogte 2,5 m, bordes breedte x diepte 300 x 250 mm
- diepte trede 80 mm
- balklengte 3,4 m
- trede-boomverbinding geschroefd
- veilig in gebruik door veiligheidsbeugel en spreidbeveiliging
- uitgerust met opbergbak
- Van aluminium, boom geëloxeerd
- opgesteld hoogte x breedte 3130 x 700 mm
- gewicht 14,4 kg
- kwaliteitsgarantie conform DIN EN 131 professioneel
- 10 jaar garantie

## Technische details

stijgtechniek	staande trap	in-/uitklapbaar	ja
laddertype	trapladder	verrijdbaar	nee
materiaal	aluminium	sport-/dwarsverbinding	geschroefd
gebruik	eezijdig	veiligheidsuitrusting ladder	veiligheidsbeugel en spreidbeveiliging
lengte paal	3,4 m	veiligheidsbeugel	nee
standhoogte	2,5 m	spreidbeveiliging	ja
breedte sokkel	300 mm	ladder uitrusting	opbergbak
diepte sokkel	250 mm	opbergbak	ja
werkhoogte	4,5 m	oppervlak steel	geëloxeerd
treden aantal	10	ladder voor op de trap	nee
type trede/sport	traanplaat treden met bekleding	norm	DIN EN 131 professioneel
diepte trede	80 mm	garantie	10 jaar
hoogte	3130 mm	gewicht	14,4 kg
breedte	700 mm		

## Dit past ook bij ...

215697		afzettape, band lengte x breedte 100 m x 50 mm, lengte 100 m, in rood/wit
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
221336		kopwandwagen, laadvlak lengte x breedte 1250 x 680 mm, platform van hout met rubber laag, opbouw 2 kopwanden (stalen buizen), 4 zwenkwielen, met massief rubber-banden
227867		werkhelm, voor 530 - 630 mm hoofdomvang, helmschaal van polyethyleen in blauw
523835		afzetpaal met band, met 1 riem(en), paal hoogte x diameter 970 x 83 mm, lengte 3,7 m, riem in geel/zwart, paal van PVC in zwart