

Cemo antivriestrolley

inhoud 60 l, met krukaspomp en tapventiel, maximale pompcapaciteit 38 liter per minuut, hoogte x lengte x breedte 380 x 900 x 530 mm

Artikelnummer: 220847



Cemo Antivriestrolley

antivriestrolley

- inhoud 60 l
- met krukaspomp en tapventiel
- maximale pompcapaciteit 38 liter per minuut
- hoogte x lengte x breedte 380 x 900 x 530 mm
- slanglengte 2,9 m
- met hendel- en trekgreep
- onderbouw 2 wielen

Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	tankinstallatie	greep	hendel- en trekgreep
type tankinstallatie	antivriestrolley	wielen aantal/soort	2 wielen
bediening	handmatig	hoogte	380 mm
inhoud	60 l	lengte	900 mm
tankinstallatie uitrusting	krukaspomp en tapventiel	breedte	530 mm
max. pompcapaciteit l/omdraaiing	38 l/omdraaiing	gewicht	14 kg
slanglengte	2,9 m		

Gerelateerde Producten

220848



debietmeter voor antivriestrolley, meetbereik 6 - 100 l/min, aansluiting 1" buiten