


## **bott** **werkbank** verso

hoogte x breedte x diepte 830 - 930 x 1750 x 600 mm, tafelblad van multiplex, uitrusting: 2 laden, 2 kasten, 1 legbord, Met vleugel deur, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs

**Artikelnummer: 231828**



### werkbank

- hoogte x breedte x diepte 830 - 930 x 1750 x 600 mm
- tafelblad van multiplex
- bladdikte 30 mm
- uitrusting: 2 laden, 2 kasten, 1 legbord
- links 1 lade, 1 kast
- midden 1 legbord
- rechts 1 lade, 1 kast
- laden hoogte 2x125 mm
- draagvermogen per lade 75 kg
- ladegeleider 100 %
- Met vleugel deur
- constructie van staal
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs
- Leveringstoestand voorgemonteerd


## Technische details




meubeltype	tafel	draagvermogen lade	75 kg
type tafel	werkbank	uittrekbare lade	100 %
hoogte	830-930 mm	materiaal plaat	multiplex
breedte	1750 mm	materiaal onderstel	staal
diepte	600 mm	oppervlak onderstel	m. poedercoating
dikte plaat	30 mm	kleur onderstel	lichtgrijs // RAL7035
in hoogte verstelbaar	ja	oppervlak front	m. poedercoating
werkbank uitrusting	2 laden, 2 kasten, 1 legbord	kleur voorkant	antracietgrijs // RAL7016
onderbouwelementen links	1 lade, 1 kast	deuren aantal	2 stuks
onderbouwelementen midden	1 legbord	type deur	vleugeldeur
onderbouwelementen rechts	1 lade, 1 kast	verrijdbaar	nee
laden aantal	2 stuks	gewicht	97,732 kg
laden aantal x hoogte	2x125 mm		

## Gerelateerde Producten

232988		scheidings- en vakkenwanden, met 3 vakken, passend voor fronthoogte 100 / 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
232990		scheidings- en vakkenwanden, met 6 vakken, passend voor fronthoogte 100 / 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
232992		scheidings- en vakkenwanden, met 9 vakken, passend voor fronthoogte 100 / 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
233014		schuimstofelement, lengte x breedte 525 x 550 mm, van rubber in zwart
233055		binnenlade, hoogte x breedte x diepte 125 x 525 x 550 mm, volledig uittrekbaar, draagvermogen 75 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs
233447		lade-indelingsset, met 15 vakken, van polypropyleen in lichtgrijs

## Dit past ook bij ...

102657		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 50 x 102 x 85 / 70 mm, van polypropyleen in groen
--------	---	--

217145		handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 76-kern, afroller van metaal
218389		bedrijfsverbandkist, Vulling: conform DIN 13157, koffer van kunststof in oranje, met wandhouder
230322		draaibare kruk, zitting hoogte x diameter 410 - 570 x 340 mm, ronde zitting van polyurethaan in zwart, frame van aluminium in aluminium-zilver, lift verchromd, frame met 5 wielen