

## BS-ROLLEN

### bokwiel

Tweelingwiel, draagvermogen 1100 kg, banden polyurethaan, diameter x breedte 125 x 50 mm, naaf met kogellager, naaf lengte x Ø 60 x 20 mm, velg van gietijzer, bevestiging met plaat, lengte x breedte 138 x 110 mm

BS ROLLEN



Artikelnummer: 502919

## BS-ROLLEN Dubbele zwaarlastwielen

### Bokwiel

bokwiel, Tweelingwiel




- draagvermogen 1100 kg
- banden polyurethaan
- diameter x breedte 125 x 50 mm
- naaf met kogellager
- naaf lengte x Ø 60 x 20 mm
- velg van gietijzer
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 138 x 110 mm
- schroefgatafstand 105x75/80 mm, schroefgat-Ø 11 mm

## Technische details

transporttechniek	rollen	rem	zonder
roltype	zwaarlastwielen	draadvangkappen	nee
bouwmodel	bokwiel	totale hoogte	170 mm
wiel uitvoering	Tweelingwiel	naaf lengte	60 mm
draagvermogen	1100 kg	naafboorgat	20 mm
banden	polyurethaan	wielbreedte	50 mm
wiel-Ø	125 mm	lengte plaat	138 mm

materiaal velg	gietijzer	breedte plaat	110 mm
wiellager	kogellager	afstand schroefgat	105x75/80 mm
geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen, ruw/oneffen	schroefgat-ø	11 mm
bevestigingselement	plaat	oppervlak behuizing	verzinkt
elektrisch geleidend	nee	gewicht	6,85 kg
materiaal behuizing	staal		

## Dit past ook bij ...

400701		Rechtthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken