

Lacont

gif-/chemicaliënkast

storeLAB CHS-2FAS 950 GL

Geschikt voor aquatoxische, giftige en bijtende stoffen, hoogte x breedte x diepte 1950 x 950 x 500 mm, 1 niveau met Stalen bodem, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 522741

storeLAB



Lacont Chemicaliën- en gifkast storeLAB CHS-2FAS 950 GL

voor vaten

gif-/chemicaliënkast

- Voor opslag in de werkruimte
- Geschikt voor aquatoxische, giftige en bijtende stoffen
- niet beschermd tegen brand
- hoogte x breedte x diepte 1950 x 950 x 500 mm
- hoogte x breedte x diepte binnen 1719 x 910 x 440 mm
- voor 2 x 60-liter-vat + kleinemballage
- constructie van staal
- dubbele openslaande deur met zichtvenster en perforaties
- Veilig afsluitbaar met cilinderslot
- 1 niveau met Stalen bodem
- draagvermogen per niveau 50 kg
- per 25 mm verstelbaar
- opvangvolume opvangbak 20 l
- opvangvolume bodemopvangbak 65 l
- bodemopvangbak met ÜHP-toelating








- ventilatie met natuurlijke geforceerde ventilatie door ventilatierooster
- ventilatie-aansluiting door fitting DN 80 op het kastdak
- onderbouw sokkel
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- voldoet aan de eisen conform WHG §19
- voldoet aan de eisen conform TRGS 514 / TGRS 526
- voldoet aan de eisen conform DGUV

Technische details

| | | | |
|----------------------------------|---|-----------------------------|--|
| opslagtype gevaarlijke stoffen | kast | opvangvolume vloeropvangbak | 65 l |
| meubeltype | kast | bouwwijze (toelating) | bodemopvangbak met ÜHP-toelating |
| type kast | kast voor gevaarlijke stoffen | ventilatie kast | natuurlijke geforceerde ventilatie |
| opslagplaats | in de werkruimte | ventilatieaansluiting kast | fitting DN 80 op het kastdak |
| geschikt voor gevaarlijke stoffe | aquatoxische, giftige en bijtende stoffen | materiaal | staal |
| brandveiligheid | niet beschermd tegen brand | kleur romp | lichtgrijs // RAL7035 |
| hoogte | 1950 mm | kleur voorkant | lichtgrijs // RAL7035 |
| breedte | 950 mm | kleur bodem | lichtgrijs // RAL7035 |
| diepte | 500 mm | oppervlak romp | m. poedercoating |
| binnenhoogte | 1719 mm | oppervlak front | m. poedercoating |
| binnenbreedte | 910 mm | oppervlak legbord | m. poedercoating |
| binnendiepte | 440 mm | afsluitbaar | ja |
| capaciteit | 2 x 60-liter-vat + kleinemballage | sluitsysteem | cilinderslot |
| kast uitrusting | legborden, vloeropvangbak | type deur | dubbele openslaande deur met ventilatie |
| legborden / schappen aantal | 1 stuks | onderbouw | sokkel |
| legbord-/niveautype | Stalen bodem | certificering dguv | voldoet aan de eisen conform DGUV |
| opvangvolume opvangbak | 20 l | certificering trsg | voldoet aan de eisen conform TRGS 514 / TGRS 526 |
| draagvermogen legbord | 50 kg | certificering whg | voldoet aan de eisen conform WHG §19 |
| in hoogte verstelbaar legbord | 25 mm | gewicht | 100 kg |
| vloeropvangbak | ja | | |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|--|
| 149137 |  | opzetadapter voor ventilatiesysteem met filter voor gif-/chemicaliënkast, hoogte x breedte x diepte 210 x 310 x 510 mm |
| 200155 |  | ventilatie-element voor gif-/chemicaliënkast, hoogte x breedte x diepte 249 x 200 x 442 mm |

| | | |
|--------|---|--|
| 505247 |  | opvanglegborden voor gif-/chemicaliënkast, voor kast breedte x diepte 950 x 500 mm, voor een vaklast van 70 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs |
| 522746 |  | PE-element voor opvanglegborden, voor gif-/chemicaliënkast, voor kast breedte x diepte 950 x 500 mm |
| 522748 |  | PE-element voor bodemopvangbak, voor gif-/chemicaliënkast, voor kast breedte x diepte 950 x 500 mm |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|--|--|
| 200803 |  | stellingopvangbak, opvangvolume 1000 l, hoogte x breedte x diepte 425 x 3280 x 1300 mm, met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 504444 |  | noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm |
| 508470 |  | EHBO-bord, poster van de Duitse bedrijfsvereniging voor wettelijke ongevallenverzekering (DGUV informatie 204), gebruiksaanwijzing EHBO, wandbord, van kunststof, oppervlak standaard, hoogte x breedte 560 x 400 mm |
| 525732 |  | gevarensymbool, aquatoxisch, sticker, van folie, hoogte x breedte 20 x 20 mm |
| 526779 |  | plensdouche, aansluiting 3/4" buiten, van RVS, voor wandmontage |