

## ZARGES

### Aluminium transportbox

#### Mini-Box XS

hoogte x lengte x breedte 200 x 500 x 340 mm, inhoud 24 l, wanden gesloten, legbord gesloten

Artikelnummer: 531090



### ZARGES Aluminium combibox Mini-Box XS

Aluminium transportbox


- hoogte x lengte x breedte 200 x 500 x 340 mm
- hoogte x lengte x breedte binnen 180 x 450 x 290 mm
- inhoud 24 l
- wanden gesloten
- legbord gesloten
- scharnierdeksel met afdichting
- afsluitbaar met klapsluiting met cilinderslot
- draaggreep
- 10 jaar garantie



## Technische details

baktype	Transportbak	stapelbaar	ja
euronorm	ja	wandconstructie	gesloten
inhoud	24 l	vloerconstructie	gesloten
materiaal	aluminium	geschikt voor levensmiddelen	nee
hoogte	200 mm	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
binnenhoogte	180 mm	draaginstallatie	draaggreep
lengte	500 mm	nestbaar	nee
binnenlengte	450 mm	onderrijdbaar	nee
breedte	340 mm	sluitsysteem	klapsluiting met cilinderslot
binnenbreedte	290 mm	set	nee
plafond	ja	garantie	10 jaar
type deksel	scharnierdeksel	gewicht	3,4 kg
deksel uitrusting	afdichting		

## Dit past ook bij ...

105205		Werkplaatsstoel, standaardzitting van beuken in natuur, zitting hoogte x breedte x diepte 420 - 550 x 440 x 380 mm, voetkruis van kunststof in zwart, met tapijtrol, lastafhankelijk geremd
146607		dossierwagen, draagvermogen 200 kg, met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 850 x 500 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw, wielen met TPE-banden
524171		werkbank, hoogte x breedte x diepte 900 x 1500 x 700 mm, tafelblad van multiplex, geolied, uitvoering frame 4 voeten, uitrusting: 4 laden, 1 legbord, afsluitbaar met centrale vergrendeling, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
529885		magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag