

VARIOfit aluminium trappensteekwagen

Uitgerust met 3 sterren-set,
draagvermogen 200 kg, steekplaat
breedte x diepte 480 x 300 mm,
wielen met massief rubber-banden

Artikelnummer: 531473



VARIOfit

12
YEARS
WARRANTY



VARIOfit 3 ster trappensteekwagen


Extra brede steekplaat

aluminium trappensteekwagen

- Uitgerust met 3 sterren-set
- hoogte x breedte 1310 x 570 mm
- draagvermogen 200 kg
- steekplaat breedte x diepte 480 x 300 mm
- constructie van aluminium (gelast)
- met bescherming tegen letsel door veiligheidsgrepen van zeer robuust kunststof
- wielen met massief rubber-banden
- wiel Ø 160 mm
- wielnaaf met kogellager
- 12 jaar garantie

transporttoestel	transportwagen	trapslede	nee
type kar	trappensteekwagen	banden	massief rubber
draagvermogen	200 kg	wiel-Ø	160 mm
breedte schep	480 mm	wiellager	kogellager
diepte schep	300 mm	veiligheidsgreep	ja
set sterwielen	3 sterren	hoogte	1310 mm
materiaal	aluminium	breedte	570 mm
materiaal verwerking	gelast	garantie	12 jaar
in-/uitklapbaar	nee	gewicht	14 kg

Dit past ook bij ...

149740		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 320 x 400 x 300 mm, van polypropyleen in grijs/blauw, Wanden gesloten, bodem gesloten
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm