

### PTH-M hoogheffende pallettruck



Pallettruck gecombineerd met de hefhoogte van een schaarheftafel

#### Kenmerken

- Door stabilisatoren zelfs in de hoogste stand grote stabiliteit.
- Harde verchromde zuigerstang uit één stuk.

| Type  | Veilige werklast (kg) | Afmeting vorken (mm) | Afmetingen L x B x H (mm) | Breedte per vork (mm) | Hefhoogte (mm) | Hefhoogte per slag (mm) | Laagste stand (mm) | Uitvoering vorkrollen | Diameter vorkrollen (mm) | Gewicht (kg) | Artikelnummer |
|-------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|---------------|
| PTH-M | 1000                  | 1190 x 560           | 1600 x 560 x 1300         | 160                   | 800            | 15                      | 85                 | enkel                 | 82                       | 128          | 3401051       |

### PTH-E elektrisch hoogheffende pallettruck



Pallettruck gecombineerd met de hefhoogte van een schaarheftafel

#### Kenmerken

- Wendbaarheid van pallettruck gecombineerd met de hefhoogte van een schaarheftafel.
- Door stabilisatoren zelfs in de hoogste stand grote stabiliteit.
- Harde verchromde zuigerstang uit één stuk.

#### Technische specificatie

- Accu 60 AH/12 VDC.
- Ingebouwde acculader 6 AH / 230 VAC input - 12 VDC output.
- Accu kan bij vollast ca 60 x heffen.
- Ook handmatig te bedienen.

| Type  | Veilige werklast (kg) | Afmeting vorken (mm) | Afmetingen L x B x H (mm) | Breedte per vork (mm) | Hefhoogte (mm) | Hefhoogte per slag (mm) | Laagste stand (mm) | Uitvoering vorkrollen | Diameter vorkrollen (mm) | Gewicht (kg) | Artikelnummer |
|-------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|---------------|
| PTH-E | 1000                  | 1190 x 580           | 1600 x 580 x 1300         | 160                   | 800            | 15                      | 85                 | enkel                 | 82                       | 150          | 3401053       |

### HC heftafel / pallettruck combinatie



Mbv de meegeleverde plateauplaat verandert u eenvoudig de pallettruck in een heftafel.

#### Kenmerken

- Controleerbare daalsnelheid d.m.v. bedieningshendel.
- Eenvoudig heffen met inklapbare voetpedaal.
- 1000 kg type uitgevoerd met stuurdisel.

#### Technische specificaties

- Hoogste stand vorken 835 mm.
- Afmeting stuurwielen 150 x 40 mm.
- Afmeting vorkrollen 72 x 68 mm.



| Type   | Veilige werklast (kg) | Afmetingen (mm) | Hefhoogte per slag (mm) | Laagste stand (mm) | Breedte per vork (mm) | Materiaal stuurwielen | Materiaal vorkrollen | Uitvoering vorkrollen | Gewicht (kg) | Artikelnummer |
|--------|-----------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| HC-50  | 500                   | 1115 x 530      | 20                      | 85                 | 160                   | polyurethaan          | polyurethaan         | enkel                 | 122          | 3469001       |
| HC-100 | 1000                  | 1115 x 530      | 10                      | 85                 | 160                   | polyurethaan          | polyurethaan         | enkel                 | 150          | 3469003       |

Prijzen volgens de actuele prijslijst | pagina 102